fiche produit

article n° 4L.030.0141.4

distributeur RST08i3VL3P1HF V L SG

RST® MICRO distributeur, connexion parallèle, avec option de montage, nombre de pôles 3, tension nominal 50 V / 120 V, courant nominal 8 A, nombre d'entrées 1, nombre de sorties 3, couleur de codage / insert de contact gris ardoise



article n°	4L.030.0141.4
EAN	4049088557545
unité de commande	50 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

remarque

remarque	Veuillez noter la différence de résistance à la température continue du connecteur et de la connexion de l'appareil.n'utilisez qu'un seul composant avec joint de contact, que ce soit la partie femelle ou la partie mâle.

général

courant nominal	8 A
tension nominal	50 V / 120 V
tension nominale d'impultion	2,5 kV
degré de pollution	3
codage mécanique Code	oui
verrouillable	auto-bloquant (peut être libéré à la main)
couleur de codage / insert de contact	gris ardoise
Marquage de pôle	1, 2, 3
	7015

version

nombre d'entrées	1
nombre de sorties	3
type de fixation	oui
classe de protection (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
type de distributeur	bloc de distribution

matériel

matériau du boîtier	TPU
sans halogène	oui
matériel de contact	CuZn
résistance au feu	0,218 kWh/St
partie isolante Résistance à la température continue	80 °C
traitement de surface	plaqué argent

dimensions

longueur	50,6 mm
largeur	47,8 mm
hauteur	22,8 mm


accessoires


article n°	type	description
06.563.5053.1	bouchon pour connecteur femelle SW	RST08i3/2 bouchon pour connecteur femelle avec attache noir
06.563.5153.1	bouchon pour connecteur mâle SW	RST08i3/2 bouchon pour connecteur mâle avec attache noir

















modules compatibles

article n°	type	description
41.031.3041.4	connecteur RST08i3 S B1 ZR1SHL SG	RST® MICRO connecteur, droit, nombre de pôles 3, prise de courant, type de connexion connexion à vis, tension nominal 50 V / 120 V, courant nominal 8 A, diamètre du câble 4 - 7 mm, couleur de codage / insert de contact gris ardoise
41.032.3041.4	connecteur RST08i3 S S1 ZR1SHL SG	RST® MICRO connecteur, droit, nombre de pôles 3, mâle, type de connexion connexion à vis, tension nominal 50 V / 120 V, courant nominal 8 A, diamètre du câble 4 - 7 mm, couleur de codage / insert de contact gris ardoise


dessin technique





Teile-Nr. /part no.		
4L.020.0143.1		
4L.020.0143.9		
4L.020.0141.4		
4L.030.0153.1		
4L.030.0143.9		
4L.030.0141.4		
4L.020.0241.8		
4L.030.0351.8		

● = unbestückt / unpopulated



Teile-Nr. /part no.	Benennung /designation	Typ /type	Kodierungsfarbe /color of coding
4L.020.0143.1	H-PARALLEL-2pol-K1	RST08i2VL3P1HF V SW	schwarz / black
4L.020.0143.9	H-PARALLEL-2pol-K2	RST08i2VL3P1HF V BL	lichtblau / light blue
4L.020.0141.4	H-PARALLEL-2pol-K3	RST08i2VL3P1HF V L SG	schiefergrau / slate grey
4L.030.0153.1	H-PARALLEL-3pol-K1	RST08i3VL3P1HF V SW	schwarz / black
4L.030.0143.9	H-PARALLEL-3pol-K2	RST08i3VL3P1HF V BL	lichtblau / light blue
4L.030.0141.4	H-PARALLEL-3pol-K3	RST08i3VL3P1HF V L SG	schiefergrau / slate grey
4L.020.0241.8	H-SERIELL-2pol-K4	RST08i2VL3S1HF V L KG	kieselgrau / pebble grey
4L.030.0351.8	H-SERPAR-3pol-K4	RST08i3VL3G1HF V L KG	kieselgrau / pebble grey

Gezeichnete Ausführung: /drawn version: 4L.030.0153.1

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog additional data see CATALOG or eCATALOG | www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use

Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale 1:1

Vol. mm³ Oft./Srf. mm²

Ersatz für / Replacement for:

	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn	19.02.2020	Hollet
geprüft checked		
Norm gepr. Stand. check		

Zeichnung Nr. / Drawing No. T 4L.030.0153.1 13K Index b

Maße in mm / Dimensions are in mm

Index	Datum / Blatt Date / Sheet	Änderung / Revision
b	26.05.2021 /	
a	17.03.2020 /	

wieland www.wieland-electric.com

Type RST MICRO VB

Benennung/Title VERTEILERBLOCK_H distributor block

QU-MEE-01/14 a

4L_030_0153_1_1_13K_sheet 1_1 CAD V5505 Hollet 2021-05-26T07:53:43 1.000

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Dokumente, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction of this document, and the exploitation and communication of its contents is not permitted unless authorized. In the event of infringement, we will claim damages. Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Dokumente, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts ohne ausdrückliche Genehmigung untersagt. The reproduction of this document, and the exploitation and communication of its contents is others without express authorization is prohibited

These dimensions will be especially checked at delivery

Only inspection dimensions

With * marked dimensions are only valid for plastic use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft

Ausschließlich Prüfmaße

Mit * gekennzeichnete Maße sind nur für starres Kunststoffen