

fiche produit

article n° 4L.437.4030.1

assemblage de câbles RST08I3 KS12 75 40SW

RST® MICRO câble de connexion, prise de courant - mâle, nombre de pôles 3, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 6 A, type de câble H05RN-F, longueur totale 4 m, section nominale du conducteur 0,75 mm², joint oui, couleur de codage / insert de contact noir



article n°	4L.437.4030.1
EAN	4049088562709
unité de commande	25 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

remarque

remarque	La longueur totale peut varier jusqu'à + / - 3 %. n'utilisez qu'un seul composant avec joint de contact, que ce soit la partie femelle ou la partie mâle.
----------	---

général

courant nominal	6 A
tension nominal	250 V / 400 V
tension nominale d'impulsion	2,5 kV
degré de pollution	3
codage mécanique Code	oui
résistance de la continuité	92,3 mOhm
verrouillable	auto-bloquant (peut être libéré à la main)
couleur de codage / insert de contact	noir
Marquage de pôle	1, PE, 2/N
couleur du boîtier avec décharge de traction	noir

version

type de construction	passage de câble pour vis
type de connexion	connexion à vis
section nominale du conducteur	0,75 mm²
classe de protection (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
type de ligne	H05RN-F
couleur du câble	noir
diamètre du câble min.	6,2 mm
diamètre du câble max.	7 mm
type de câble	femelle – mâle
type de cordon	câble de connexion
type d'extrémité du câble Version 1	prise de courant
type d'extrémité du câble version 2	mâle

matériel

traitement de surface	plaqué argent
sans halogène	non
câble résistance à la température continue	60 °C
partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
résistance au feu	1,312 kWh/St

dimensions

longueur totale	4 m
-----------------	-----

accessoires

article n°	type	description
06.563.5053.1	bouchon pour connecteur femelle SW	RST08i3/2 bouchon pour connecteur femelle avec attache noir
06.563.5153.1	bouchon pour connecteur mâle SW	RST08i3/2 bouchon pour connecteur mâle avec attache noir

A
 Weitergabe ohne Verteilung dieses Dokuments, Verwertung und Nachverbreitung ist ohne schriftliche Genehmigung der Wieland AG. The reproduction, distribution and use of this document without the written consent of the company is prohibited.


C
 These dimensions will be especially checked at delivery
 Only inspection dimensions
 With if marked dimensions are only valid for internal use

D
 Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
 Ausdrücklich für die Abnahme
 (These dimensions shall be especially checked at delivery)


F

Buchsenteil, schwarz
 female connector, black

× 2:1




H05RN-F 3G0,75
 schwarz/black



1 = braun/brown
 PE = grün-gelb/green-yellow
 2/N = blau/blue

Steckerteil, schwarz
 male connector, black

Y 2:1



Kodierung/coding C1
 250V/400V

mit Kontaktabdichtung/with contact seal

Bestell-Nr. order-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz) exampel (colour: black)	Typ type
4L.437.XX30.1	XX in dm-Schritten	4L.437.1030.1 = 10dm/L = 1000mm	RST0813KS12 75 10SW
Weitere Daten siehe KATALOG oder eKATALOG. Additional data see CATALOG or eKATALOG.			www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com
Tolerierung Size ISO 14405 © / Tolerance system Size ISO 14405 ©. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).		ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!	
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: First Use:
Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1			
Werkstoff / Material:		Tag/Date	Name
Maßstab / Scale		18.10.2019	Duetsch T.
1:1		gezeichnet drawn	
		geprüft checked	
		Normgepr. Stand. check	
Vol. mm³ / Off. / Srf. mm²		Ersatz für / Replacement for:	
		Type	Benennung/Title
Index		RST0813	
Datum / Blatt Date / Sheet		www.wieland-electric.com	
Änderung / Revision		KONFEKT. LEITUNG	
		Buchse/female - Stecker /male	
		Schraubausführung/screw connection 0,75mm²	