fiche produit

article n° 41.427.2538.8

assemblage de câbles RST08I3/2KS-S 75 L 25KG

RST® MICRO câble de connexion, extrémité libre du câble - mâle, nombre de pôles 2, tension nominal 50 V / 120 V, courant nominal 6 A, type de câble H05RN-F, longueur totale 2,5 m, section nominale du conducteur 0,75 mm², couleur de codage / insert de contact gris cailloux



article n°	41.427.2538.8
EAN	4049088527371
unité de commande	50 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

remarque

remarque	La longueur totale peut varier jusqu'à + / - 3 %.

général

courant nominal	6 A
tension nominal	50 V / 120 V
tension nominale d'impultion	2,5 kV
degré de pollution	3
résistance de la continuité	58,1 mOhm
verrouillable	auto-bloquant (peut être libéré à la main)
couleur de codage / insert de contact	gris cailloux
marquage des pôles	1, 2
couleur du boîtier avec décharge de traction	noir

version

type de construction	passage de câble pour vis
type de connexion	connexion à vis
section nominale du conducteur	0,75 mm²
classe de protection (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
longueur de dénudage	9 mm
longueur de dégainage	35 mm
traitement de l'extrémité du conducteur	extrémité fils compressés par ultrasons
type de ligne	H05RN-F
couleur du câble	noir
diamètre du câble min.	5,7 mm
diamètre du câble max.	7 mm
type de câble	mâle - dénudé

type de cordon	câble de connexion
type d'extrémité du câble Version 1	extrémité libre du câble
type d'extrémité du câble version 2	mâle
blindé	non

matériel

traitement de surface	plaqué argent
sans halogène	non
câble résistance à la température continue	60 °C
partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
résistance au feu	2,529 kWh/St

dimensions

longueur totale	2,5 m


accessoires

article n°	type	description
06.563.5153.1	bouchon pour connecteur mâle SW	RST08i3/2 bouchon pour connecteur mâle avec attache noir

dessin technique


H05RN-F 2X0,75
schwarz/black

Aderenden ultraschallverdichtet
wire ends ultrasonically welded



1 = braun/brown
2/N = blau/blue

Steckerteil, kieselgrau
male connector, pebble grey



Kodierung/coding C4
250V/400V

ohne Kontaktabdichtung/without contact seal

Bestell-Nr. order-no.	L	Beispiel exampel	Typ type
41.427.XX38.8	XX in dm-Schritten	41.427.1038.8 = 10dm/L = 1000mm	RST0813/2KS-S 75 L 10KG

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKATALOG. Additional data see CATALOG or eCATALOG.
www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020 010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020 010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use:

Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale 1:1

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm²

	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn	22.11.2018	Duetsch T .
geprüft checked		
Normgeor. Stand. check		

Zeichnung Nr. / Drawing No. T 41.427.0538.8 13K

Index

Maße in mm / Dimensions are in mm

Ersatz für / Replacement for:

Index | Datum / Blatt Date / Sheet | Änderung / Revision

wieland
www.wieland-electric.com

Type RST0812

Bennenung/Title
KONFEKT. LEITUNG
Stecker/male - freies Ende/free end
Schraubausführung/screw connection 0,75mm²

Duetsch_41_427_0538_8_13K-AA-dwg1_sheet_1 CADW40312Duetsch 2018-11-22T10:21:43 1.000

QU-MEE-01/14 a

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its conents to others without express authorization is prohibited.

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig