fiche produit

article n° 41.022.3041.8

connecteur RST08i3/2S S1 ZR1SHL KG

RST® MICRO connecteur, droit, nombre de pôles 2, mâle, type de connexion connexion à vis, tension nominal 50 V / 120 V, courant nominal 8 A, diamètre du câble 4 - 7 mm, couleur de codage / insert de contact gris cailloux



article n°	41.022.3041.8
EAN	4049088482144
unité de commande	50 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

remarque

remarque	les raccords à vis de tous les RST® conviennent au raccordement de conducteurs non préparés (sans embouts) conformément à la norme EN 60999-1.

général

courant nominal	8 A
tension nominal	50 V / 120 V
tension nominale d'impultion	2,5 kV
soulagement de la tension	oui
degré de pollution	3
verrouillable	auto-bloquant (peut être libéré à la main)
couleur de codage / insert de contact	gris cailloux
marquage des pôles	1, 2
couleur du boîtier avec décharge de traction	noir
RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz	7032

données de connexion

diamètre du câble max.	7 mm
diamètre du câble min.	4 mm
section de raccordement solide mm² max.	1 mm²
section de raccordement solide mm² min.	0,2 mm²
section de raccordement multifilaire max.	1 mm²
section de connexion à fils fins mm² min	0,22 mm²
terminaison par pôle	1
longueur de dégainage	18 mm
longueur de la bande de fil	6 mm

version

version	mâle
type de connexion	connexion à vis
classe de protection (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69

matériel

matériau du boîtier	polyamide
sans halogène	oui
matériel de contact	CuZn
résistance au feu	0,014 kWh/St
partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
traitement de surface	plaqué argent

dimensions

longueur	41,8 mm
largeur	14,9 mm
hauteur	14,9 mm

accessoires


article n°	type	description
06.563.5153.1	bouchon pour connecteur mâle SW	RST08i3/2 bouchon pour connecteur mâle avec attache noir
06.502.6100.0	clé allen RST MICRO SW 0,9	Clé hexagonale pour la connexion à vis du RST Micro
06.502.6300.0	tournevis RST MICRO SW 0,9	RST08i3/2 Clé hexagonale pour la connexion à vis du RST Micro

modules compatibles

article n°	type	description
4L.021.3041.8	connecteur RST08i3/2S 11 ZR1SHL KG	RST® MICRO connecteur, droit, nombre de pôles 2, prise de courant, type de connexion connexion à vis, tension nominal 50 V / 120 V, courant nominal 8 A, diamètre du câble 4 - 7 mm, joint oui, couleur de codage / insert de contact gris cailloux
41.021.4041.8	connexion de périphériques RST08i3/2S B1 M02HL KG	RST® MICRO connexion de périphériques, standard, droit, M14, nombre de pôles 2, version prise de courant, type de connexion connexion à vis, tension nominal 50 V / 120 V, courant nominal 8 A, couleur de codage / insert de contact gris cailloux
4L.021.4041.8	connexion de périphériques RST08i3/2S 11 M02HL KG	RST® MICRO connexion de périphériques, standard, droit, M14, nombre de pôles 2, version prise de courant, type de connexion connexion à vis, tension nominal 50 V / 120 V, courant nominal 8 A, joint oui, couleur de codage / insert de contact gris cailloux

dessin technique

Gezeichnete Ausführung/drawn version
41.032.3053.1




Auslieferungszustand/
delivery status



Teile-Nr. *I part-no.*	Type	Kodierung *I coding*
41.032.3053.1	RST08i3 S S1 ZR1 H SW	C1
4L.032.3053.1	RST08i3 S 21 ZR1 H SW	
41.032.3043.9	RST08i3 S S1 ZR1SH BL	C2
4L.032.3043.9	RST08i3 S 21 ZR1SH BL	
41.032.3041.4	RST08i3 S S1 ZR1SHL SG	C3
4L.032.3041.4	RST08i3 S 21 ZR1SHL SG	
41.032.3051.8	RST08i3 S S1 ZR1SHL KG	C4
4L.032.3051.8	RST08i3 S 21 ZR1SHL KG	
41.022.3043.1	RST08i3/2S S1 ZR1 H SW	C1
4L.022.3043.1	RST08i3/2S 21 ZR1 H SW	
41.022.3043.9	RST08i3/2S S1 ZR1SH BL	C2
4L.022.3043.9	RST08i3/2S 21 ZR1SH BL	
41.022.3041.4	RST08i3/2S S1 ZR1SHL SG	C3
4L.022.3041.4	RST08i3/2S 21 ZR1SHL SG	
41.022.3041.8	RST08i3/2S S1 ZR1SHL KG	C4
4L.022.3041.8	RST08i3/2S 21 ZR1SHL KG	

1:1



●=Pol nicht bestückt
I pole not mounted

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eCATALOG

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. / conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach / General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen / CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: / First Use:

Blatt: 1 von 1 / Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale: 1:1

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm²

	Tag/Date	Name
gezeichnet / drawn	22.02.2018	Hollet
geprüft / checked		
Normgepr. Stand. check		

Zeichnung Nr. / Drawing No.: 41.032.3053.1 13K

Index: a

Maße in mm / Dimensions are in mm

Ersatz für / Replacement for:

Index	Datum / Blatt Date / Sheet	Änderung / Revision
a	12.03.2020 /	

wieland
www.wieland-electric.com

Type: RSTmicro

Bennenung/Title: STECKERTEIL_FA_ZE
male with strain relief

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit IE gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With IE marked dimensions are only valid for internal use

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.