fiche produit

article n° 41.427.3033.1

assemblage de câbles RST08I3/2KSB- 75 30SW

RST® MICRO câble de connexion, prise de courant - extrémité libre du câble, nombre de pôles 2, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 6 A, type de câble H05RN-F, longueur totale 3 m, section nominale du conducteur 0,75 mm², couleur de codage / insert de contact noir



article n°	41.427.3033.1
EAN	4049088517679
unité de commande	50 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

remarque

remarque	La longueur totale peut varier jusqu'à + / - 3 %.

général

courant nominal	6 A
tension nominal	250 V / 400 V
tension nominale d'impultion	2,5 kV
degré de pollution	3
résistance de la continuité	68,95 mOhm
verrouillable	auto-bloquant (peut être libéré à la main)
couleur de codage / insert de contact	noir
marquage des pôles	1, 2/N
couleur du boîtier avec décharge de traction	noir

version

type de construction	passage de câble pour vis
type de connexion	connexion à vis
section nominale du conducteur	0,75 mm²
classe de protection (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
longueur de dénudage	9 mm
longueur de dégainage	35 mm
traitement de l'extrémité du conducteur	extrémité fils compressés par ultrasons
type de ligne	H05RN-F
couleur du câble	noir
diamètre du câble min.	5 mm
diamètre du câble max.	7 mm
type de câble	douille - extrémité libre

type de cordon	câble de connexion
type d'extrémité du câble Version 1	prise de courant
type d'extrémité du câble version 2	extrémité libre du câble
blindé	non

matériel

traitement de surface	plaqué argent
sans halogène	non
câble résistance à la température continue	60 °C
partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
résistance au feu	3,036 kWh/St

dimensions

longueur totale	3 m

accessoires

article n°	type	description
06.563.5053.1	bouchon pour connecteur femelle SW	RST08i3/2 bouchon pour connecteur femelle avec attache noir

dessin technique

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use


Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig


Buchsenteil, schwarz
female connector, black

X 2:1

H05RN-F 2X0,75
schwarz/black

Aderenden ultraschallverdichtet
wire ends ultrasonically welded





Kodierung/coding C1
250V/400V

ohne Kontaktabdichtung/without contact seal

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz) exampel (colour: black)	Typ type
41.427.XX33.1	XX in dm-Schritten	41.427.1033.1 = 10dm/L = 1000mm	RST0812KSB- 75 10SW

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKATALOG.
Additional data see CATALOG or eCATALOG.

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envolope principle. According to the envolope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale: 1:1

Vol. mm³ Oft./Srf. mm²

Ersatz für / Replacement for:

	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn	30.08.2018	Duetsch T .
geprüft checked		
Normgepr. Stand. check		

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T 41.427.0533.1 13K

Index

Maße in mm / Dimensions are in mm

Type: RST0812

Bennenung/Title: KONFEKT. LEITUNG
Buchse/female - freies Ende/free end
Schraubausführung/screw connection 0,75mm²

wieland
www.wieland-electric.com

Index | Datum / Blatt Date / Sheet | Änderung / Revision