
fiche produit

article n° 4L.030.1351.8

distributeur RST08i3VL2G1YF V L KG

RST® MICRO distributeur, raccordement en série, avec option de montage, nombre de pôles 3, tension nominal 50 V / 120 V, courant nominal 8 A, nombre d'entrées 1, nombre de sorties 2, couleur de codage / insert de contact gris cailloux



article n°	4L.030.1351.8
EAN	4049088575389
unité de commande	50 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

remarque

remarque	Veuillez noter la différence de résistance à la température continue du connecteur et de la connexion de l'appareil.n'utilisez qu'un seul composant avec joint de contact, que ce soit la partie femelle ou la partie mâle.

général

courant nominal	8 A
tension nominal	50 V / 120 V
tension nominale d'impultion	2,5 kV
degré de pollution	3
codage mécanique Code	oui
verrouillable	auto-bloquant (peut être libéré à la main)
couleur de codage / insert de contact	gris cailloux
Marquage de pôle	1, 2, PE
	7032

version

nombre d'entrées	1
nombre de sorties	2
type de fixation	oui
classe de protection (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
type de distributeur	bloc de distribution

matériel

matériau du boîtier	TPU
sans halogène	oui
matériel de contact	CuZn
résistance au feu	0,168 kWh/St
partie isolante Résistance à la température continue	80 °C
traitement de surface	plaqué argent

dimensions

longueur	50,6 mm

largeur	37 mm
hauteur	22,8 mm


accessoires


article n°	type	description
06.564.1553.1	bouchon pour connecteur femelle SW	
06.564.1653.1	bouchon pour connecteur mâle SW	


modules compatibles

















article n°	type	description
41.031.3051.8	connecteur RST08i3 S B1 ZR1SHL KG	RST® MICRO connecteur, droit, nombre de pôles 3, prise de courant, type de connexion connexion à vis, tension nominal 50 V / 120 V, courant nominal 8 A, diamètre du câble 4 - 7 mm, couleur de codage / insert de contact gris cailloux
41.032.3051.8	connecteur RST08i3 S S1 ZR1SHL KG	RST® MICRO connecteur, droit, nombre de pôles 3, mâle, type de connexion connexion à vis, tension nominal 50 V / 120 V, courant nominal 8 A, diamètre du câble 4 - 7 mm, couleur de codage / insert de contact gris cailloux

dessin technique








Teile-Nr. /part no.		
4L.020.1143.1		
4L.020.1143.9		
4L.020.1141.4		
4L.030.1153.1		
4L.030.1143.9		
4L.030.1141.4		
4L.020.1241.8		
4L.030.1351.8		

● = unbestückt / unpopulated



Teile-Nr. /part no.	Benennung /designation	Typ /type	Kodierungsfarbe /color of coding
4L.020.1143.1	Y-PARALLEL-2pol-K1	RST08i2VL2P1YF V SW	schwarz / black
4L.020.1143.9	Y-PARALLEL-2pol-K2	RST08i2VL2P1YF V BL	lichtblau / light blue
4L.020.1141.4	Y-PARALLEL-2pol-K3	RST08i2VL2P1YF V L SG	schiefergrau / slate grey
4L.030.1153.1	Y-PARALLEL-3pol-K1	RST08i3VL2P1YF V SW	schwarz / black
4L.030.1143.9	Y-PARALLEL-3pol-K2	RST08i3VL2P1YF V BL	lichtblau / light blue
4L.030.1141.4	Y-PARALLEL-3pol-K3	RST08i3VL2P1YF V L SG	schiefergrau / slate grey
4L.020.1241.8	Y-SERIELL-2pol-K4	RST08i2VL2S1YF V L KG	kieselgrau / pebble grey
4L.030.1351.8	Y-SERPAR-3pol-K4	RST08i3VL2G1YF V L KG	kieselgrau / pebble grey

Gezeichnete Ausführung: /drawn version:

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog / additional data see CATALOG or eCATALOG — www.wieland-electric.com / eshop.wieland-electric.com

Toleranz Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared

Freitoleranz nach / General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen / CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: / First Use

Blatt: / Sheet: 1 von / of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale: 1:1

Vol. mm³ Oft./Srf. mm²

Ersatz für / Replacement for:

	Tag/Date	Name
gezeichnet / drawn	08.08.2019	Hollet
geprüft / checked		
Normgepr. Stand. check		

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T 4L.030.1153.1 13K — Index: b

Maße in mm / Dimensions are in mm

Index	Datum / Blatt / Date / Sheet	Änderung / Revision
b	26.05.2021 /	
a	17.03.2020 /	

wieland — www.wieland-electric.com

Type: RST MICRO VB

Benennung/Title: VERTEILERBLOCK_Y — distributor block

QU-MEE-01/14 a

4L_030_1153_1_13K_1 CADW5505 Hollet 2021-05-26T13:39:26 1.000