fiche produit

article n° 4L.030.0351.8

# distributeur RST08i3VL3G1HF V L KG

RST® MICRO distributeur, raccordement en série, avec option de montage, nombre de pôles 3, tension nominal 50 V / 120 V, courant nominal 8 A, nombre d'entrées 1, nombre de sorties 3, couleur de codage / insert de contact gris cailloux



| | |
|---|---|
| article n° | 4L.030.0351.8 |
| EAN | 4049088575372 |
| unité de commande | 50 pièce(s) |

## certificats/approbations

## données techniques

**remarque**

| | |
|---|---|
| remarque | Veuillez noter la différence de résistance à la température continue du connecteur et de la connexion de l'appareil.n'utilisez qu'un seul composant avec joint de contact, que ce soit la partie femelle ou la partie mâle. |

**général**

| | |
|---|---|
| courant nominal | 8 A |
| tension nominal | 50 V / 120 V |
| tension nominale d'impultion | 2,5 kV |
| degré de pollution | 3 |
| codage mécanique Code | oui |
| verrouillable | auto-bloquant (peut être libéré à la main) |
| couleur de codage / insert de contact | gris cailloux |
| Marquage de pôle | 1, 2, PE |
| | 7032 |

**version**

| | |
|---|---|
| nombre d'entrées | 1 |
| nombre de sorties | 3 |
| type de fixation | oui |
| classe de protection (IP) | IP66/68 (3m;2h) /IP69 |
| type de distributeur | bloc de distribution |

**matériel**

| | |
|---|---|
| matériau du boîtier | TPU |
| sans halogène | oui |
| matériel de contact | CuZn |
| résistance au feu | 0,219 kWh/St |
| partie isolante Résistance à la température continue | 80 °C |
| traitement de surface | plaqué argent |

**dimensions**

| | |
|---|---|
| longueur | 50,6 mm |
| largeur | 47,8 mm |
| hauteur | 22,8 mm |


## accessoires


| article n° | type | description |
|---|---|---|
| 06.564.1553.1 | bouchon pour connecteur femelle SW | |
| 06.564.1653.1 | bouchon pour connecteur mâle SW | |

















## modules compatibles

| article n° | type | description |
|---|---|---|
| 41.031.3051.8 | connecteur RST08i3 S B1 ZR1SHL KG | RST® MICRO connecteur, droit, nombre de pôles 3, prise de courant, type de connexion connexion à vis, tension nominal 50 V / 120 V, courant nominal 8 A, diamètre du câble 4 - 7 mm, couleur de codage / insert de contact gris cailloux |
| 41.032.3051.8 | connecteur RST08i3 S S1 ZR1SHL KG | RST® MICRO connecteur, droit, nombre de pôles 3, mâle, type de connexion connexion à vis, tension nominal 50 V / 120 V, courant nominal 8 A, diamètre du câble 4 - 7 mm, couleur de codage / insert de contact gris cailloux |


dessin technique




| Teile-Nr. /part no. | | |
|---|---|---|
| 4L.020.0143.1 |  |  |
| 4L.020.0143.9 |  |  |
| 4L.020.0141.4 |  |  |
| 4L.030.0153.1 |  |  |
| 4L.030.0143.9 |  |  |
| 4L.030.0141.4 |  |  |
| 4L.020.0241.8 |  |  |
| 4L.030.0351.8 |  |  |

● = unbestückt / unpopulated



| Teile-Nr. /part no. | Benennung /designation | Typ /type | Kodierungsfarbe /color of coding |
|---|---|---|---|
| 4L.020.0143.1 | H-PARALLEL-2pol-K1 | RST08i2VL3P1HF V SW | schwarz / black |
| 4L.020.0143.9 | H-PARALLEL-2pol-K2 | RST08i2VL3P1HF V BL | lichtblau / light blue |
| 4L.020.0141.4 | H-PARALLEL-2pol-K3 | RST08i2VL3P1HF V L SG | schiefergrau / slate grey |
| 4L.030.0153.1 | H-PARALLEL-3pol-K1 | RST08i3VL3P1HF V SW | schwarz / black |
| 4L.030.0143.9 | H-PARALLEL-3pol-K2 | RST08i3VL3P1HF V BL | lichtblau / light blue |
| 4L.030.0141.4 | H-PARALLEL-3pol-K3 | RST08i3VL3P1HF V L SG | schiefergrau / slate grey |
| 4L.020.0241.8 | H-SERIELL-2pol-K4 | RST08i2VL3S1HF V L KG | kieselgrau / pebble grey |
| 4L.030.0351.8 | H-SERPAR-3pol-K4 | RST08i3VL3G1HF V L KG | kieselgrau / pebble grey |

Gezeichnete Ausführung: /drawn version: 4L.030.0153.1

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog additional data see CATALOG or eCATALOG | www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use

Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale 1:1

Vol. mm³ Oft./Srf. mm²

Ersatz für / Replacement for:

| | Tag/Date | Name |
|---|---|---|
| gezeichnet drawn | 19.02.2020 | Hollet |
| geprüft checked | | |
| Norm gepr. Stand. check | | |

Zeichnung Nr. / Drawing No. T 4L.030.0153.1 13K Index b

Maße in mm / Dimensions are in mm

| Index | Datum / Blatt Date / Sheet | Änderung / Revision |
|---|---|---|
| b | 26.05.2021 / | |
| a | 17.03.2020 / | |

wieland www.wieland-electric.com

Type RST MICRO VB

Benennung/Title VERTEILERBLOCK_H distributor block

QU-MEE-01/14 a

4L_030_0153_1_1_13K_sheet 1_1 CAD V5505 Hollet 2021-05-26T07:53:43 1.000

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Dokumente, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction of this document, and the exploitation and communication of its contents is not permitted unless authorized. In the event of infringement, we will claim damages. Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Dokumente, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts ohne ausdrückliche Genehmigung untersagt. The reproduction of this document, and the exploitation and communication of its contents is others without express authorization is prohibited

These dimensions will be especially checked at delivery

Only inspection dimensions

With * marked dimensions are only valid for plastic use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft

Ausschließlich Prüfmaße

Mit * gekennzeichnete Maße sind nur für starres Kunststoffen