fiche produit

article n° 41.022.4041.4

connexion de périphériques RST08i3/2S S1 M02HL SG

RST® MICRO connexion de périphériques, standard, droit, M14, nombre de pôles 2, version mâle, type de connexion connexion à vis, tension nominal 50 V / 120 V, courant nominal 8 A, couleur de codage / insert de contact gris ardoise



article n°	41.022.4041.4
EAN	4049088482311
unité de commande	50 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

remarque

remarque	les raccords à vis de tous les RST® conviennent au raccordement de conducteurs non préparés (sans embouts) conformément à la norme EN 60999-1.maintien par serrage à vis

général

courant nominal	8 A
tension nominal	50 V / 120 V
degré de pollution	3
tension nominale d'impultion	2,5 kV
résistance de la continuité	0,55 mOhm
verrouillable	auto-bloquant (peut être libéré à la main)
couleur de codage / insert de contact	gris ardoise
marquage des pôles	1, 2

données de connexion

section de raccordement solide mm² max.	1 mm²
section de raccordement solide mm² min.	0,2 mm²
section de raccordement multifilaire max.	1 mm²
section de connexion à fils fins mm² min	0,22 mm²
terminaison par pôle	1
longueur de la bande de fil	6 mm

version

version	mâle
type de connexion	connexion à vis
raccordement par filetage métrique	M14
direction d'accouplement	droit
classe de protection (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69

épaisseur de paroi du boîtier (min.)	0,5 mm
épaisseur de paroi du boîtier (max.)	4 mm

matériel

matériau du boîtier	polyamide
sans halogène	oui
matériel de contact	CuZn
résistance au feu	0 kWh/St
partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
traitement de surface	plaqué argent

dimensions


longueur	21,3 mm
largeur	19,2 mm
hauteur	19,2 mm

accessoires


article n°	type	description
06.563.5153.1	bouchon pour connecteur mâle SW	RST08i3/2 bouchon pour connecteur mâle avec attache noir
06.502.6100.0	clé allen RST MICRO SW 0,9	Clé hexagonale pour la connexion à vis du RST Micro
06.502.6300.0	tournevis RST MICRO SW 0,9	RST08i3/2 Clé hexagonale pour la connexion à vis du RST Micro


dessin technique

Gezeichnete Ausführung/drawn version
41.032.4053.1



Auslieferungszustand/
delivery condition






Teile-Nr. / part-no.	Type	Kodierung / coding
41.032.4053.1	RST08i3 S S1 M02H SW	C1
4L.032.4053.1	RST08i3 S 21 M02H SW	
41.032.4043.9	RST08i3 S S1 M02H BL	C2
4L.032.4043.9	RST08i3 S 21 M02H BL	
41.032.4041.4	RST08i3 S S1 M02HL SG	C3
4L.032.4041.4	RST08i3 S 21 M02HL SG	
41.032.4051.8	RST08i3 S S1 M02HL KG	C4
4L.032.4051.8	RST08i3 S 21 M02HL KG	
41.022.4043.1	RST08i3/2S S1 M02H SW	C1
4L.022.4043.1	RST08i3/2S 21 M02H SW	
41.022.4043.9	RST08i3/2S S1 M02H BL	C2
4L.022.4043.9	RST08i3/2S 21 M02H BL	
41.022.4041.4	RST08i3/2S S1 M02HL SG	C3
4L.022.4041.4	RST08i3/2S 21 M02HL SG	
41.022.4041.8	RST08i3/2S S1 M02HL KG	C4
4L.022.4041.8	RST08i3/2S 21 M02HL KG	

●=Pol nicht bestückt
/pole not mounted

Gehäuseausschnitt
/cut out:



Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog | www.wieland-electric.com
additional data see CATALOG or eCATALOG | eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. / conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach / General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen / CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: / First Use:

Blatt: 1 von 1 / Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale: 1:1

Vol. mm³ Oft./Srf. mm²

	Tag/Date	Name
gezeichnet / drawn	22.02.2018	Hollet
geprüft / checked		
Normgepr. Stand. check		

Zeichnung Nr. / Drawing No.: 41.032.4053.1 13K

Index

Maße in mm / Dimensions are in mm

Ersatz für / Replacement for:

Index	Datum / Blatt / Date / Sheet	Änderung / Revision
a	12.03.2020 /	

wieland
www.wieland-electric.com

Type: RSTmicro

Bennenung/Title: STECKERTEIL_GA
male device connector

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft / These dimensions will be especially checked at delivery
Ausschließlich Prüfmaße / Only inspection dimensions
Mit Ⓔ gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig / With Ⓔ marked dimensions are only valid for internal use

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.