fiche produit

article n° 4L.021.4043.1

# connexion de périphériques RST08i3/2S 11 M02H SW

RST® MICRO connexion de périphériques, standard, droit, M14, nombre de pôles 2, version prise de courant, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 8 A, joint oui, couleur de codage / insert de contact noir



| | |
|---|---|
| article n° | 4L.021.4043.1 |
| EAN | 4049088482052 |
| unité de commande | 50 pièce(s) |

## certificats/approbations

## données techniques

**remarque**

| | |
|---|---|
| remarque | les raccords à vis de tous les RST® conviennent au raccordement de conducteurs non préparés (sans embouts) conformément à la norme EN 60999-1.maintien par serrage à visn'utilisez qu'un seul composant avec joint de contact, que ce soit la partie femelle ou la partie mâle. |

**général**

| | |
|---|---|
| courant nominal | 8 A |
| tension nominal | 250 V / 400 V |
| degré de pollution | 3 |
| tension nominale d'impultion | 2,5 kV |
| résistance de la continuité | 0,55 mOhm |
| verrouillable | auto-bloquant (peut être libéré à la main) |
| couleur de codage / insert de contact | noir |
| marquage des pôles | 1, 2/N |

**données de connexion**

| | |
|---|---|
| section de raccordement solide mm² max. | 1 mm² |
| section de raccordement solide mm² min. | 0,2 mm² |
| section de raccordement multifilaire max. | 1 mm² |
| section de connexion à fils fins mm² min | 0,22 mm² |
| terminaison par pôle | 1 |
| longueur de la bande de fil | 6 mm |

**version**

| | |
|---|---|
| version | prise de courant |
| type de connexion | connexion à vis |
| raccordement par filetage métrique | M14 |
| direction d'accouplement | droit |

| | |
|---|---|
| classe de protection (IP) | IP66/68 (3m;2h) /IP69 |
| étanchéité | oui |
| épaisseur de paroi du boîtier (min.) | 0,5 mm |
| épaisseur de paroi du boîtier (max.) | 4 mm |

**matériel**

| | |
|---|---|
| matériau du boîtier | polyamide |
| sans halogène | oui |
| matériel de contact | CuZn |
| résistance au feu | 0 kWh/St |
| partie isolante Résistance à la température continue | 100 °C |
| traitement de surface | plaqué argent |

**dimensions**


| | |
|---|---|
| longueur | 21,9 mm |
| largeur | 19,2 mm |
| hauteur | 19,2 mm |

## accessoires

| article n° | type | description |
|---|---|---|
| 06.563.5053.1 | bouchon pour connecteur femelle SW | RST08i3/2 bouchon pour connecteur femelle avec attache noir |
| 06.502.6100.0 | clé allen RST MICRO SW 0,9 | Clé hexagonale pour la connexion à vis du RST Micro |
| 06.502.6300.0 | tournevis RST MICRO SW 0,9 | RST08i3/2 Clé hexagonale pour la connexion à vis du RST Micro |

dessin technique


Gezeichnete Ausführung/*drawn version*
41.031.4053.1




Auslieferungszustand/
*delivery condition*








| Teile-Nr. */part-no.* | Type | Kodierung */coding* |
|---|---|---|
| 41.031.4053.1 | RST08i3 S B1 M02H SW | C1 |
| 4L.031.4053.1 | RST08i3 S 11 M02H SW | |
| 41.031.4043.9 | RST08i3 S B1 M02H BL | C2 |
| 4L.031.4043.9 | RST08i3 S 11 M02H BL | |
| 41.031.4041.4 | RST08i3 S B1 M02HL SG | C3 |
| 4L.031.4041.4 | RST08i3 S 11 M02HL SG | |
| 41.031.4051.8 | RST08i3 S B1 M02HL KG | C4 |
| 4L.031.4051.8 | RST08i3 S 11 M02HL KG | |
| 41.021.4043.1 | RST08i3/2S B1 M02H SW | C1 |
| 4L.021.4043.1 | RST08i3/2S 11 M02H SW | |
| 41.021.4043.9 | RST08i3/2S B1 M02H BL | C2 |
| 4L.021.4043.9 | RST08i3/2S 11 M02H BL | |
| 41.021.4041.4 | RST08i3/2S B1 M02HL SG | C3 |
| 4L.021.4041.4 | RST08i3/2S 11 M02HL SG | |
| 41.021.4041.8 | RST08i3/2S B1 M02HL KG | C4 |
| 4L.021.4041.8 | RST08i3/2S 11 M02HL KG | |

●=Pol nicht bestückt
*/pole not mounted*

Gehäuseausschnitt
*/cut out:*




Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog | www.wieland-electric.com
additional data see CATALOG or eCATALOG | eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envolope principle. According to the envolope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. / conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach / General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen / CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: / First Use:

Blatt: 1 von 1 / Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale: 1:1

Vol. mm³ Oft./Srf. mm²

| | Tag/Date | Name |
|---|---|---|
| gezeichnet / drawn | 22.02.2018 | Hollet |
| geprüft / checked | | |
| Norm gepr. Stand. check | | |

Zeichnung Nr. / Drawing No.: 41.031.4053.1 13K

Index: a

Maße in mm / Dimensions are in mm

Ersatz für / Replacement for:

| Index | Datum / Blatt / Date / Sheet | Änderung / Revision |
|---|---|---|
| a | 12.03.2020 / | |

wieland
www.wieland-electric.com

Type: RSTmicro

Bennenung/Title: BUCHSENTEIL_GA
female device connector

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft / These dimensions will be especially checked at delivery
Ausschließlich Prüfmaße / Only inspection dimensions
Mit IE gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig / With IE marked dimensions are only valid for internal use

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.