fiche produit

article n° 99.453.0124.0

## assemblage de câbles RST25I5KS-S 60S 10BG03

RST25i5 Câble de connexion, extrémité libre du câble - Mâle, nombre de pôles 5, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 25 A, type de câble H05Z1Z1-F, longueur totale 1 m, section nominale du conducteur 6 mm², couleur de codage / insert de contact gris béton

| | |
|---|---|
| article n° | 99.453.0124.0 |
| EAN | 4049088571008 |
| unité de commande | 10 pièce(s) |

## certificats/approbations

## données techniques

**remarque**

| | |
|---|---|
| remarque | La longueur totale peut varier jusqu'à + / - 3 %.Pour le fonctionnement jusqu'à 32 A selon VDE / CEI 61984, veuillez tenir compte des courbes de derating des connecteurs RST25i5. Vous pouvez les consulter sous "Téléchargements" ; Toute confusion dangereuse avec des circuits électriques selon VDE / CEI 61535 jusqu'à 25 A doit être exclue. |

**général**

| | |
|---|---|
| courant nominal | 25 A |
| tension nominal | 250 V / 400 V |
| tension nominale d'impultion | 4 kV |
| degré de pollution | 3 |
| résistance de la continuité | 3,4 mOhm |
| verrouillable | autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil) |
| couleur de codage / insert de contact | gris béton |
| Marquage de pôle | L, N, PE, 1, 2 |
| couleur du boîtier avec décharge de traction | noir |

**version**

| | |
|---|---|
| type de construction | passage de câble pour vis |
| type de connexion | connexion à vis |
| section nominale du conducteur | 6 mm² |
| classe de protection (IP) | IP66/68 (3m;2h) /IP69 |
| longueur de dénudage | 10 mm |
| longueur de dégainage | 70 mm |
| traitement de l'extrémité du conducteur | extrémité fils compressés par ultrasons |
| type de ligne | H05Z1Z1-F |
| couleur du câble | noir |
| diamètre du câble min. | 14,7 mm |
| diamètre du câble max. | 15,3 mm |

| | |
|---|---|
| type de câble | mâle - dénudé |
| type de cordon | câble de connexion |
| type d'extrémité du câble Version 1 | extrémité libre du câble |
| type d'extrémité du câble version 2 | mâle |
| blindé | non |

**matériel**

| | |
|---|---|
| traitement de surface | plaqué argent |
| sans halogène | oui |
| câble résistance à la température continue | 70 °C |
| partie isolante Résistance à la température continue | 100 °C |
| résistance au feu | 1,424 kWh/St |
| classe incendie | Eca |

**dimensions**

| | |
|---|---|
| longueur totale | 1 m |

## accessoires

| article n° | type | description |
|---|---|---|
| 05.565.9953.1 | bouchon pour connecteur mâle SW | RST20i5/4 Bouchon pour obturer les connecteurs mâles non utilisés, avec languette de fixation, couleur noir |
| 99.532.0000.7 | bouchon pour connecteur mâle SW | RST20i5/4 Bouchon pour obturer les connecteurs mâles non utilisés, avec languette de fixation, couleur gris noir |