fiche produit

article n° 99.575.0000.7

connecteur RST25I5S6B1 ZR3SV BG03

RST® CLASSIC connecteur, droit, nombre de pôles 5, prise de courant, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 25 A, diamètre du câble 13 - 18 mm, couleur de codage / insert de contact gris béton

article n°	99.575.0000.7
EAN	4049088167546
unité de commande	100 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

remarque

remarque	les raccords à vis de tous les RST® conviennent au raccordement de conducteurs non préparés (sans embouts) conformément à la norme EN 60999-1.Pour le fonctionnement jusqu'à 32 A selon VDE / CEI 61984, veuillez tenir compte des courbes de derating des connecteurs RST25i5. Vous pouvez les consulter sous "Téléchargements" ; Toute confusion dangereuse avec des circuits électriques selon VDE / CEI 61535 jusqu'à 25 A doit être exclue.

général

courant nominal	25 A
tension nominal	250 V / 400 V
tension nominale d'impultion	4 kV
soulagement de la tension	oui
degré de pollution	3
verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
couleur de codage / insert de contact	gris béton
Marquage de pôle	L, N, PE, 1, 2
couleur du boîtier avec décharge de traction	noir
RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz	7023

données de connexion

diamètre du câble max.	18 mm
diamètre du câble min.	13 mm
section de raccordement solide mm² max.	4 mm²
section de raccordement solide mm² min.	1,5 mm²
section de raccordement multifilaire max.	6 mm²
section de connexion à fils fins mm² min	1,5 mm²
terminaison par pôle	1
longueur de dégainage	37 mm
longueur de la bande de fil	8 mm

version

version	prise de courant

type de connexion	connexion à vis
classe de protection (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69

matériel

matériau du boîtier	polyamide
sans halogène	oui
matériel de contact	CuZn
résistance au feu	0,369 kWh/St
partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
traitement de surface	plaqué argent

dimensions

longueur	96,6 mm
largeur	35,4 mm
hauteur	35,4 mm

accessoires

article n°	type	description
99.530.0000.7	bouchon pour connecteur femelle SW	RST20i5/4 Bouchon pour obturer les connecteurs femelles non utilisés, avec languette de fixation, couleur noir
Z5.565.9853.1	bouchon pour connecteur femelle SW	RST20i5/4 Bouchon pour obturer les connecteurs femelles non utilisés, couleur noir

modules compatibles

article n°	type	description
99.578.0000.7	connexion de périphériques RST25i5S6S1 M01V BG03	RST® CLASSIC connexion de périphériques, standard, droit, M25, nombre de pôles 5, version mâle, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 25 A, couleur de codage / insert de contact gris béton
99.576.0000.7	connecteur RST25I5S6S1 ZR3SV BG03	RST® CLASSIC connecteur, droit, nombre de pôles 5, mâle, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 25 A, diamètre du câble 13 - 18 mm, couleur de codage / insert de contact gris béton

dessin technique

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig





Auslieferungszustand
delivery status





A - A

Verpackungseinheit: je 100 Stück
packaging unit per 100

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ. (This ISO-standard describes the envolope principle. According to the envolope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).					ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!		
Freitoleranz nach General tolerance			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1. Verwendung: First Use:		Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1
/		Werkstoff / Material		Tag/Date	Name	Zeichnung Nr. / Drawing No.	Index
/			gezeichnet drawn	24.11.2016	Duetsch T .	99.575.0000.7 01K	-
/	Maßstab / Scale 1:1		geprüft checked				
/			Normgeor. Stand. check			Maße in mm / Dimensions are in mm	
/	Vol. mm³	Oft./Srf. mm²	Ersatz für / Replacement for:				
/			Type	Bennenung/Title			
/	wieland www.wieland-electric.com		RST2515 S6B1 ZR3SV GR03	BUCHSENTEIL M. ZUGENTL. Schraubanschluss/screw connection code 3 6mm² 250V 25A			
Index / Datum / Blatt Date / Sheet							
Änderung / Revision							