fiche produit

article n° 46.452.20D4.6

assemblage de câbles RST16I5KS-S 15D 20TB04

RST® MINI câble de connexion, extrémité libre du câble - mâle, nombre de pôles 5, tension nominal 250 V, courant nominal 16 A, type de câble H05Z1Z1-F, classe incendie Dca s1 d2 a1, longueur totale 2 m, section nominale du conducteur 1,5 mm², couleur de codage / insert de contact bleu turquoise



article n°	46.452.20D4.6
EAN	4049088533082
unité de commande	20 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

remarque

remarque	La longueur totale peut varier jusqu'à + / - 3 %.

général

courant nominal	16 A
tension nominal	250 V
tension nominale d'impultion	4 kV
degré de pollution	3
résistance de la continuité	23,55 mOhm
verrouillable	auto-bloquant (peut être libéré à la main)
couleur de codage / insert de contact	bleu turquoise
Marquage de pôle	L, N, PE, 1, 2
couleur du boîtier avec décharge de traction	noir

version

type de connexion	connexion à vis
section nominale du conducteur	1,5 mm²
classe de protection (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
longueur de dénudage	9 mm
longueur de dégainage	35 mm
traitement de l'extrémité du conducteur	extrémité fils compressés par ultrasons
type de ligne	H05Z1Z1-F
couleur du câble	noir
diamètre du câble min.	9,8 mm
diamètre du câble max.	10,4 mm
type de câble	mâle - dénudé
type de cordon	câble de connexion
type d'extrémité du câble Version 1	extrémité libre du câble
type d'extrémité du câble version 2	mâle

blindé	non

matériel

traitement de surface	plaqué argent
sans halogène	oui
partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
résistance au feu	1,145 kWh/St
classe incendie	Dca s1 d2 a1

dimensions

longueur totale	2 m