fiche produit

article n° 96.072.4553.9

connecteur RST20I7S S1 ZR3 BL07

RST20i7 Connecteur, droit, nombre de pôles 7, Mâle, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 20 A, diamètre du câble 13 - 18 mm, couleur de codage / insert de contact bleu clair



article n°	96.072.4553.9
EAN	4049088424120
unité de commande	100 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

remarque

remarque	conducteur 2,5 mm² seulement sans embout3 pôles max. 20A, 4 pôles max. 5A

général

courant nominal	20 A
tension nominal	250 V / 400 V
tension nominale d'impultion	4 kV
soulagement de la tension	oui
degré de pollution	3
verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
couleur de codage / insert de contact	bleu clair
marquage des pôles	1, 2, 3, 4/N, 5, 6, 7
couleur du boîtier avec décharge de traction	noir

données de connexion

diamètre du câble max.	18 mm
diamètre du câble min.	13 mm
section de raccordement solide mm² max.	1,5 mm²
section de raccordement solide mm² min.	0,2 mm²
section de raccordement multifilaire max.	2,5 mm²
section de connexion à fils fins mm² min	0,2 mm²
terminaison par pôle	1
longueur de dégainage	37 mm
longueur de la bande de fil	8 mm

version

version	mâle
type de connexion	connexion à vis
classe de protection (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69

matériel

matériau du boîtier	polyamide

sans halogène	oui
matériel de contact	CuZn
résistance au feu	0,399 kWh
partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
traitement de surface	plaqué argent

dimensions

longueur	98 mm
largeur	35,4 mm
hauteur	35,4 mm


accessoires


article n°	type	description
99.591.0000.7	bouchon pour connecteur mâle SW	
Z5.569.5353.1	bouchon pour connecteur mâle SW	

modules compatibles


article n°	type	description
96.071.4553.9	connecteur RST20I7S B1 ZR3 BL07	RST20i7 Connecteur, droit, nombre de pôles 7, Prise de courant, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 20 A, diamètre du câble 13 - 18 mm, couleur de codage / insert de contact bleu clair
96.071.6053.9	connexion de périphériques RST20I7S B1 M00V BL07	RST20i7 Connexion de périphériques, modulaire, droit, M20, nombre de pôles 7, version Prise de courant, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 20 A, couleur de codage / insert de contact bleu clair
9L.071.6053.9	connexion de périphériques RST20I7S 11 M00V BL07	RST20i7 Connexion de périphériques, modulaire, droit, M20, nombre de pôles 7, version Prise de courant, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 20 A, joint oui, couleur de codage / insert de contact bleu clair
96.071.6153.9	connexion de périphériques RST20I7S B1 M03V BL07	RST20i7 Connexion de périphériques, modulaire, droit, M16, nombre de pôles 7, version Prise de courant, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 20 A, couleur de codage / insert de contact bleu clair
9L.071.6153.9	connexion de périphériques RST20I7S 11 M03V BL07	RST20i7 Connexion de périphériques, modulaire, droit, M16, nombre de pôles 7, version Prise de courant, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 20 A, joint oui, couleur de codage / insert de contact bleu clair
96.073.6053.9	connexion de périphériques RST20I7S B1 M90V BL07	RST20i7 Connexion de périphériques, modulaire, avec un angle de 90°, M20, nombre de pôles 7, version Prise de courant, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 20 A, couleur de codage / insert de contact bleu clair
96.075.6153.9	connexion de périphériques RST20I7S B1 M13V BL07	RST20i7 Connexion de périphériques, modulaire, avec un angle de 7°, M16, nombre de pôles 7, version Prise de courant, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 20 A, couleur de codage / insert de contact bleu clair
96.073.6253.9	connexion de périphériques RST20I7S B1 M90V BL07	RST20i7 Connexion de périphériques, modulaire, avec un angle de 90°, M25, nombre de pôles 7, version Prise de courant, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 20 A, couleur de codage / insert de contact bleu clair
96.071.6253.9	connexion de périphériques RST20I7S B1 M01V BL07	RST20i7 Connexion de périphériques, modulaire, droit, M25, nombre de pôles 7, version Prise de courant, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 20 A, couleur de codage / insert de contact bleu clair
9L.071.6253.9	connexion de périphériques RST20I7S B1 M01V BL07	RST20i7 Connexion de périphériques, modulaire, droit, M25, nombre de pôles 7, version Prise de courant, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 20 A, joint oui, couleur de codage / insert de contact bleu clair


dessin technique








Auslieferungszustand
/delivery status





Teile-Nr./ Part no.	Typ/ Type	Kodierung/ coding
96.072.4553.0	RST20I7S S1 ZR3 GL	
96.072.4553.1	RST20I7S S1 ZR3 SW	
96.072.4553.9	RST20I7S S1 ZR3 BL07	
96.062.4553.6	RST20I6S S1 ZR3 TB04	
96.072.4553.6	RST20I7S S1 ZR3 TB04	

1:2



● = Pol verschlossen /pole closed

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

				Tag/Date	Name
/		Werkstoff / Material	gezeichnet drawn	16.11.2017	Hollet
/			geprüft checked		
/	Maßstab / Scale 1:1		Normgeor. Stand. check		
/	Vol. mm³	Oft./Srf. mm²	Ersatz für / Replacement for:		
/			Type RST20I	Bennenung/Title ST_SCHRAUB ohne Drahtschutz male, screw connection without wire protection	
a 14.05.2018 /	wieland www.wieland-electric.com				
Index Datum / Blatt Date / Sheet					
Änderung / Revision					

Zeichnung Nr. / Drawing No. 96.072.4553.0 13K | Index a

Maße in mm / Dimensions are in mm