fiche produit

article n° 46.422.1002.4

# assemblage de câbles RST16I2KSBS 15P L10BR

RST® MINI câble de connexion, prise de courant - mâle, nombre de pôles 2, tension nominal 50 V / 120 V, courant nominal 16 A, type de câble H05VV-F, classe incendie Eca, longueur totale 1 m, section nominale du conducteur 1,5 mm², couleur de codage / insert de contact marron



| | |
|---|---|
| article n° | 46.422.1002.4 |
| EAN | 4049088344961 |
| unité de commande | 50 pièce(s) |

## certificats/approbations

## données techniques

**remarque**

| | |
|---|---|
| remarque | La longueur totale peut varier jusqu'à + / - 3 %. |

**général**

| | |
|---|---|
| courant nominal | 16 A |
| tension nominal | 50 V / 120 V |
| tension nominale d'impultion | 4 kV |
| degré de pollution | 3 |
| résistance de la continuité | 12,9 mOhm |
| verrouillable | auto-bloquant (peut être libéré à la main) |
| couleur de codage / insert de contact | marron |
| Marquage de pôle | 1, 2 |
| couleur du boîtier avec décharge de traction | noir |

**version**

| | |
|---|---|
| type de construction | passage de câble pour vis |
| type de connexion | connexion à vis |
| section nominale du conducteur | 1,5 mm² |
| classe de protection (IP) | IP66/68 (3m;2h) /IP69 |
| type de ligne | H05VV-F |
| couleur du câble | noir |
| diamètre du câble min. | 7,3 mm |
| diamètre du câble max. | 7,7 mm |
| type de câble | femelle – mâle |
| type de cordon | câble de connexion |
| type d'extrémité du câble Version 1 | prise de courant |
| type d'extrémité du câble version 2 | mâle |

| | |
|---|---|
| blindé | non |


**matériel**

| | |
|---|---|
| traitement de surface | plaqué argent |
| sans halogène | non |
| partie isolante Résistance à la température continue | 100 °C |
| résistance au feu | 0,587 kWh/St |
| classe incendie | Eca |

**dimensions**

| | |
|---|---|
| longueur totale | 1 m |

dessin technique




| Teile-Nr. part-no. | L | Beispiel (Farbe: braun) exampel (colour: brown) | Typ type |
|---|---|---|---|
| 46.422.XX02.4 | XX in dm-Schritten | 46.422.1002.4 = 10dm/L= 1000mm | RST1612KSBS 15PL 10BR |

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envolope principle. According to the envolope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use:

Blatt: Sheet: 1 von of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale %

Vol.. --- mm³ Ofl./Surf. --- mm²

| | Tag/Date | Name |
|---|---|---|
| gezeichnet drawn | 16.06.2016 | Treschan |
| geprüft checked | | |
| Normgeor. Stand. check | | |

Zeichnung Nr. / Drawing No. T 46.422.1002.4 01K

Index

Maße in mm / Dimensions are in mm

Ersatz für / Replacement for:

Index | Datum / Blatt Date / Sheet | Änderung / Revision

wieland
www.wieland-electric.com

Type RST1612

Bennenung/Title

# KONFEKT_LEITUNG

Buchse - Stecker, Schraubanschluss ohne DS
female - male, screw connection without wire protection