fiche produit

article n° 96.064.6053.6

connexion de périphériques RST20I6S S1 M90V TB04

RST® CLASSIC connexion de périphériques, modulaire, avec un angle de 90°, M20, nombre de pôles 6, version mâle, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 20 A, couleur de codage / insert de contact bleu turquoise



article n°	96.064.6053.6
EAN	4049088423796
unité de commande	100 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

remarque

remarque	conducteur 2,5 mm² seulement sans emboutmaintien par serrage à vis3 pôles max. 20A, 3 pôles max. 5A

général

courant nominal	20 A
tension nominal	250 V / 400 V
degré de pollution	3
tension nominale d'impultion	4 kV
résistance de la continuité	0,65 mOhm
verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
couleur de codage / insert de contact	bleu turquoise
marquage des pôles	L, N, PE, 1, 2, Ls
couleur de l'adaptateur séparé (s'il est présent)	noir

données de connexion

section de raccordement solide mm² max.	2,5 mm²
section de raccordement solide mm² min.	0,2 mm²
section de raccordement multifilaire max.	2,5 mm²
section de connexion à fils fins mm² min	0,2 mm²
terminaison par pôle	1
longueur de la bande de fil	8 mm

version

version	mâle
type de connexion	connexion à vis
raccordement par filetage métrique	M20
direction d'accouplement	à angle droit
angle d'inclinaison	90 °
classe de protection (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69

épaisseur de paroi du boîtier (min.)	0,5 mm
épaisseur de paroi du boîtier (max.)	8 mm

matériel

matériau du boîtier	polyamide
sans halogène	oui
matériel de contact	CuZn
résistance au feu	0,267 kWh/St
partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
traitement de surface	plaqué argent


dimensions


longueur	71,3 mm
largeur	34,6 mm
hauteur	54,3 mm

accessoires


article n°	type	description
99.591.0000.7	bouchon pour connecteur mâle SW	
Z5.569.5353.1	bouchon pour connecteur mâle SW	


dessin technique










Auslieferungszustand
/delivery status





Teile-Nr./ Part no.	Typ/ Type	Kodierung/ coding
96.074.6053.0	RST20I7S S1 M90V GL	
96.074.6053.1	RST20I7S S1 M90V SW	
96.074.6053.9	RST20I7S S1 M90V BL07	
96.064.6053.6	RST20I6S S1 M90V TB04	
96.074.6053.6	RST20I7S S1 M90V TB04	

1:2



● = Pol verschlossen /pole closed

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its conents to others without express authorization is prohibited.

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).						ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!	
Freitoleranz nach General tolerance			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed			1. Verwendung: First Use:	Blatt: 1 von 1 Sheet: of
/		Werkstoff / Material		Tag/Date	Name	Zeichnung Nr. / Drawing No.	Index
/			gezeichnet drawn	16.11.2017	Hollet	96.074.6053.0 13K	a
/		Maßstab / Scale 1:1	geprüft checked				
/			Normgeor. Stand. check			Maße in mm / Dimensions are in mm	
/		Vol. mm³ Oft./Srf. mm²				Ersatz für / Replacement for:	
/							
a	14.05.2018 /	wieland www.wieland-electric.com		Type RST20		Bennenung/Title ST_SCHRAUB ohne Drahtschutz male, screw connection without wire protection	
Index	Datum / Blatt Date / Sheet						
Änderung / Revision							