fiche produit

article n° 9L.061.6353.6

# connexion de périphériques RST20I6S 11 M02V TB04

RST® CLASSIC connexion de périphériques, modulaire, droit, M32, nombre de pôles 6, version prise de courant, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 20 A, joint oui, couleur de codage / insert de contact bleu turquoise



| | |
|---|---|
| article n° | 9L.061.6353.6 |
| EAN | 4049088553455 |
| unité de commande | 100 pièce(s) |

## certificats/approbations

## données techniques

**remarque**

| | |
|---|---|
| remarque | conducteur 2,5 mm² seulement sans emboutmaintien par serrage à vis3 pôles max. 20A, 3 pôles max. 5An'utilisez qu'un seul composant avec joint de contact, que ce soit la partie femelle ou la partie mâle. |

**général**

| | |
|---|---|
| courant nominal | 20 A |
| tension nominal | 250 V / 400 V |
| degré de pollution | 3 |
| tension nominale d'impultion | 4 kV |
| résistance de la continuité | 0,65 mOhm |
| verrouillable | autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil) |
| couleur de codage / insert de contact | bleu turquoise |
| Marquage de pôle | L, N, PE, 1, 2, Ls |
| couleur de l'adaptateur séparé (s'il est présent) | noir |

**données de connexion**

| | |
|---|---|
| section de raccordement solide mm² max. | 2,5 mm² |
| section de raccordement solide mm² min. | 0,2 mm² |
| section de raccordement multifilaire max. | 2,5 mm² |
| section de connexion à fils fins mm² min | 0,2 mm² |
| terminaison par pôle | 1 |
| longueur de la bande de fil | 8 mm |

**version**

| | |
|---|---|
| version | prise de courant |
| type de connexion | connexion à vis |
| raccordement par filetage métrique | M32 |
| direction d'accouplement | droit |

| | |
|---|---|
| classe de protection (IP) | IP66/68 (3m;2h) /IP69 |
| étanchéité | oui |
| épaisseur de paroi du boîtier (min.) | 0,5 mm |
| épaisseur de paroi du boîtier (max.) | 7 mm |

**matériel**

| | |
|---|---|
| matériau du boîtier | polyamide |
| sans halogène | oui |
| matériel de contact | CuZn |
| résistance au feu | 0 kWh/St |
| partie isolante Résistance à la température continue | 100 °C |
| traitement de surface | plaqué argent |


**dimensions**

| | |
|---|---|
| longueur | 53,3 mm |
| largeur | 40 mm |
| hauteur | 40 mm |


## accessoires

| article n° | type | description |
|---|---|---|
| 99.589.0000.7 | bouchon pour connecteur femelle SW | |
| Z5.569.5253.1 | bouchon pour connecteur femelle SW | |

dessin technique





Auslieferungszustand
delivered condition




* = mit Kontaktabdichtung/with contact seal

● Polverschluß/pole cap

1:2



| | Bestellnummer order number | Typ type | Farbe colour | Kodierung coding |
|---|---|---|---|---|
| | 96.071.6353.1 | RST20I7S B1 M02V SW | schwarz black |  |
| * | 9L.071.6353.1 | RST20I7S 11 M02V SW | | |
| | 96.071.6353.9 | RST20I7S B1 M02V BL07 | lichtblau light blue |  |
| * | 9L.071.6353.9 | RST20I7S 11 M02V BL07 | | |
| | 96.061.6353.6 | RST20I6S B1 M02V TB04 | türkisblau turquoise blue |  |
| * | 9L.061.6353.6 | RST20I6S 11 M02V TB04 | | |
| | 96.071.6353.6 | RST20I7S B1 M02V TB04 | |  |
| * | 9L.071.6353.6 | RST20I7S 11 M02V TB04 | | |

Öffnungsmassbild siehe 96.071.6353.1 14K
opening dimension see 96.071.6353.1 14K

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKATALOG.
Additional data see CATALOG or eCATALOG.

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. / conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen / CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use:

Blatt: 1 von 1 / Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale: 1:1

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm²

| | Tag/Date | Name |
|---|---|---|
| gezeichnet / drawn | 24.10.2019 | Dütsch T. |
| geprüft / checked | | |
| Normgepr. Stand. check | | |

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T 96.071.6353.1 13K

Index

Maße in mm / Dimensions are in mm

Ersatz für / Replacement for:

Type

Bennenung/Title

BU_SCHRAUB
ohne Drahtschutz
female, screw connection without wire protection

wieland
www.wieland-electric.com

Index | Datum / Blatt Date / Sheet | Änderung / Revision

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße

Mit E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions

With E marked dimensions are only valid for internal use

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.