fiche produit

article n° 46.030.1354.7

distributeur RST16I2V 2R1 TGVG GN

RST® MINI distributeur, raccordement en série, avec option de montage sur 06.562.5853.1, nombre de pôles 2, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 16 A, nombre d'entrées 1, nombre de sorties 2, couleur de codage / insert de contact feuille verte



article n°	46.030.1354.7
EAN	4049088536878
unité de commande	100 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

général

courant nominal	16 A
tension nominal	250 V / 400 V
tension nominale d'impultion	4 kV
degré de pollution	3
codage mécanique Code	oui
verrouillable	auto-bloquant (peut être libéré à la main)
couleur de codage / insert de contact	feuille verte
Marquage de pôle	1, 2
	6002

version

nombre d'entrées	1
nombre de sorties	2
type de fixation	oui
classe de protection (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
type de distributeur	bloc de distribution

matériel

matériau du boîtier	polyamide
sans halogène	oui
matériel de contact	CuZn
résistance au feu	0,18 kWh/St
partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
traitement de surface	plaqué argent


dimensions

longueur	60 mm
largeur	29 mm
hauteur	55 mm

accessoires

article n°	type	description
06.562.5853.1	plaque de montage für RST 16 VB SW	RST16i2 ... 5 plaque de montage pour répartiteur, couleur noir
06.563.8653.1	bouchon pour connecteur femelle SW	RST16i3/2 bouchon pour connecteur femelle noir
06.563.8753.1	bouchon pour connecteur femelle SW	RST16i3/2 bouchon pour connecteur femelle avec attache noir
06.563.8853.1	bouchon pour connecteur mâle SW	RST16i3/2 bouchon pour connecteur mâle noir
06.563.8953.1	bouchon pour connecteur mâle SW	RST16i3/2 bouchon pour connecteur mâle avec attache noir

dessin technique



Teile-Nr. /part-no.	Typ /type	Farbe /colour	Kodierung /coding
46.030.1355.7	RST1613 Seriell	laubgrün/leafgreen	C2
46.030.1355.4	RST1613 Seriell	signalbraun/signal brown	C3
46.030.1354.7	RST1612 Seriell	laubgrün/leafgreen	C2
46.030.1354.4	RST1612 Seriell	signalbraun/signal brown	C3

Toleranz Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. / Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen / CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: / First Use:

Blatt: 1 von 1 / Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale 1:1

Vol. mm³ Off./Srf. mm²

	Tag/Date	Name
gezeichnet / drawn	14.03.2019	WOM
geprüft / checked		
Normgeor. Stand. check		

Zeichnung Nr. / Drawing No. 46.030.1355.0 13K Index a

Maße in mm / Dimensions are in mm

Ersatz für / Replacement for:

Index	Datum / Blatt Date / Sheet	Änderung / Revision
a	23.04.2019 /	

wieland
www.wieland-electric.com

Type RST16

Bennenung/Title VERTEILERBLOCK_RST1613 Seriell

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft / These dimensions will be especially checked at delivery

Ausschließlich Prüfmaße / Only inspection dimensions

Mit (E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig / With (E marked dimensions are only valid for internal use

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.