fiche produit

article n° 97.042.5553.1

connexion de périphériques RST50I4S S1 ZM02V SW

RST® POWER connexion de périphériques, standard, droite, avec cames de fixation de la position, M32, nombre de pôles 4, version mâle, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 50 A, couleur de codage / insert de contact noir



article n°	97.042.5553.1
EAN	4049088070563
unité de commande	20 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

remarque

remarque	raccordez le câble souple et multibrin sans embout

général

courant nominal	50 A
tension nominal	250 V / 400 V
degré de pollution	3
tension nominale d'impultion	4 kV
résistance de la continuité	0,4 mOhm
verrouillable	oui
couleur de codage / insert de contact	noir
marquage des pôles	1, 2, 3, PE

données de connexion

section de raccordement solide mm² max.	16 mm²
section de raccordement solide mm² min.	4 mm²
section de raccordement multifilaire max.	16 mm²
section de connexion à fils fins mm² min	4 mm²
terminaison par pôle	1
longueur de la bande de fil	10 mm
section de conducteur souple mini. (mm²)	4 mm²
section de connexion toronnée mm² max.	16 mm²

version

version	mâle
type de connexion	connexion à vis
raccordement par filetage métrique	M32

direction d'accouplement	droit
classe de protection (IP)	IP66/IP67/IP69
épaisseur de paroi du boîtier (min.)	2 mm
épaisseur de paroi du boîtier (max.)	7 mm


matériel


matériau du boîtier	polyamide
sans halogène	oui
matériel de contact	CuZn
résistance au feu	0,395 kWh/St
traitement de surface	plaqué argent


dimensions


longueur	56,7 mm
largeur	65 mm
hauteur	65 mm


dessin technique












M1 : 2

Gehäuseausschnitt
cutout



Auf Parallelität achten,
Nicht-Parallelität vor Montage ausgleichen.
Pay attention to parallelism. Non-parallelism
must be equalized before installation.

50 A/250 V/400 V/4 kV/2
IP66/67

Anschlussart: Schraub
Anschlussquerschnitt: (ein-/ mehr-/ feindrähtig): 4*-16 mm²

connection type: screw
cross section: (solid/ stranded/ flexible): 4*-16 mm²

* Leiter 4 mm² flexibel nur in Verbindung mit Aderendhülsen.
Conductor flexible 4 mm² only by using of end sleeves.

Type: RST50i4S S1 ZM02V SW

Verpackungseinheit: je 20 Stück
packaging unit: per 20

Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).						ja/yes ☒	Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!	
Freitoleranz nach General tolerance			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed			1.Verwendung: First Use: -	Blatt: Sheet: 1 von of 1	
		Werkstoff/Material	2012	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.		Index
			gezeichnet drawn	21.02.	Brotkorb	97.042.5553.1 01K		
		Maßstab/Scale 1:1	geprüft checked	-	-			
			Normgepr. Stand. check	-	-	Maße in mm/Dimensions are in mm		
		Vol. mm³	Oft./Surf. mm²	Ersatz für/Replacement for: -				
Index	Datum / Blatt Date / Sheet	wieland Elektrische Verbindungen		Type	Benennung/Title GERAETEANSCHLUSS_ST_KOMPLETT			
Änderung/Revision								

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig
These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use