fiche produit

article n° 96.063.4053.6

connecteur RST20I6S B1 YR1 TB04

RST® CLASSIC connecteur, avec un angle de 90°, nombre de pôles 6, prise de courant, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 20 A, diamètre du câble 6 - 10 mm, couleur de codage / insert de contact bleu turquoise



article n°	96.063.4053.6
EAN	4049088423734
unité de commande	100 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

remarque

remarque	conducteur 2,5 mm² seulement sans embout3 pôles max. 20A, 3 pôles max. 5A

général

courant nominal	20 A
tension nominal	250 V / 400 V
tension nominale d'impultion	4 kV
soulagement de la tension	oui
degré de pollution	3
verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
couleur de codage / insert de contact	bleu turquoise
marquage des pôles	L, N, PE, 1, 2, Ls
couleur du boîtier avec décharge de traction	noir
RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz	5018

données de connexion

diamètre du câble max.	10 mm
diamètre du câble min.	6 mm
section de raccordement solide mm² max.	1,5 mm²
section de raccordement solide mm² min.	0,2 mm²
section de raccordement multifilaire max.	2,5 mm²
section de connexion à fils fins mm² min	0,2 mm²
terminaison par pôle	1
longueur de dégainage	25 mm
longueur de la bande de fil	8 mm

version

version	prise de courant
type de connexion	connexion à vis

classe de protection (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69

matériel

matériau du boîtier	polyamide
sans halogène	oui
matériel de contact	CuZn
résistance au feu	0,356 kWh/St
partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
traitement de surface	plaqué argent

dimensions

longueur	75,3 mm
largeur	34,6 mm
hauteur	63,8 mm


accessoires


article n°	type	description
06.562.8753.0	outil de déclenchement manuel RST20i7 BG	
99.589.0000.7	bouchon pour connecteur femelle SW	
Z5.569.5253.1	bouchon pour connecteur femelle SW	

modules compatibles


article n°	type	description
96.062.4053.6	connecteur RST20I6S S1 ZR1 TB04	RST® CLASSIC connecteur, droit, nombre de pôles 6, mâle, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 16 A, diamètre du câble 6 - 10 mm, couleur de codage / insert de contact bleu turquoise
96.062.6053.6	connexion de périphériques RST20I6S S1 M00V TB04	RST® CLASSIC connexion de périphériques, modulaire, droit, M20, nombre de pôles 6, version mâle, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 20 A, couleur de codage / insert de contact bleu turquoise
9L.062.6053.6	connexion de périphériques RST20I6S 21 M00V TB04	RST® CLASSIC connexion de périphériques, modulaire, droit, M20, nombre de pôles 6, version mâle, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 20 A, joint oui, couleur de codage / insert de contact bleu turquoise
96.062.6153.6	connexion de périphériques RST20I6S S1 M03V TB04	RST® CLASSIC connexion de périphériques, modulaire, droit, M16, nombre de pôles 6, version mâle, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 20 A, couleur de codage / insert de contact bleu turquoise
9L.062.6153.6	connexion de périphériques RST20I6S 21 M03V TB04	RST® CLASSIC connexion de périphériques, modulaire, droit, M16, nombre de pôles 6, version mâle, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 20 A, joint oui, couleur de codage / insert de contact bleu turquoise
96.064.6053.6	connexion de périphériques RST20I6S S1 M90V TB04	RST® CLASSIC connexion de périphériques, modulaire, avec un angle de 90°, M20, nombre de pôles 6, version mâle, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 20 A, couleur de codage / insert de contact bleu turquoise
96.064.6253.6	connexion de périphériques RST20I6S S1 M91V TB04	RST® CLASSIC connexion de périphériques, modulaire, avec un angle de 90°, M25, nombre de pôles 6, version mâle, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 20 A, couleur de codage / insert de contact bleu turquoise
96.066.6153.6	connexion de périphériques RST20I6S S1 M13V TB04	RST® CLASSIC connexion de périphériques, modulaire, avec un angle de 7°, M16, nombre de pôles 6, version mâle, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 20 A, couleur de codage / insert de contact bleu turquoise
96.062.6253.6	connexion de périphériques RST20I6S S1 M01V TB04	RST® CLASSIC connexion de périphériques, modulaire, droit, M25, nombre de pôles 6, version mâle, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 20 A, couleur de codage / insert de contact bleu turquoise
9L.062.6253.6	connexion de périphériques RST20I6S 21 M01V TB04	RST® CLASSIC connexion de périphériques, modulaire, droit, M25, nombre de pôles 6, version mâle, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 20 A, joint oui, couleur de codage / insert de contact bleu turquoise


dessin technique










Auslieferungszustand
/delivery status





Teile-Nr./ Part no.	Typ/ Type		Kodierung/ coding
96.073.4053.0	RST20I7S B1 YR1	GL	
96.073.4053.1	RST20I7S B1 YR1	SW	
9L.073.4053.0	RST20I7S 11 YR1	GL	
9L.073.4053.1	RST20I7S 11 YR1	SW	
96.073.4053.9	RST20I7S B1 YR1	BL07	
9L.073.4053.9	RST20I7S 11 YR1	BL07	
96.063.4053.6	RST20I6S B1 YR1	TB04	
9L.063.4053.6	RST20I6S 11 YR1	TB04	
96.073.4053.6	RST20I7S B1 YR1	TB04	
9L.073.4053.6	RST20I7S 11 YR1	TB04	

1:2



● = Pol verschlossen /pole closed

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen / CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: / First Use:

Blatt: 1 von 1 / Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale: 1:1

Vol. mm³ Off./Srf. mm²

	Tag/Date	Name
gezeichnet / drawn	16.11.2017	Hollet
geprüft / checked		
Normgeor. Stand. check		

Zeichnung Nr. / Drawing No.: 96.073.4053.0 13K

Index: a

Maße in mm / Dimensions are in mm

Ersatz für / Replacement for:

Index	Datum / Blatt Date / Sheet	Änderung / Revision
/		
/		
/		
/		
/		
/		
a	14.05.2018 /	

wieland
www.wieland-electric.com

Type: RST20I

Bennenung/Title:

BU_SCHRAUB

ohne Drahtschutz

female, screw connection without wire protection

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft / These dimensions will be especially checked at delivery

Ausschließlich Prüfmaße / Only inspection dimensions

Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für externe Zwecke gültig / With /E marked dimensions are only valid for internal use

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.