fiche produit

article n° 96.453.10C3.1

assemblage de câbles RST20I5KSB- 25C 10SW

RST® CLASSIC câble de connexion, prise de courant - extrémité libre du câble, nombre de pôles 5, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 20 A, type de câble H05Z1Z1-F, classe incendie Cca s1 d1 a1, longueur totale 1 m, section nominale du conducteur 2,5 mm², couleur de codage / insert de contact noir



article n°	96.453.10C3.1
EAN	4049088513985
unité de commande	30 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

remarque

remarque	La longueur totale peut varier jusqu'à + / - 3 %.

général

courant nominal	20 A
tension nominal	250 V / 400 V
tension nominale d'impultion	4 kV
degré de pollution	3
résistance de la continuité	7,39 mOhm
verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
couleur de codage / insert de contact	noir
marquage des pôles	3, N, PE, 2, 1
couleur du boîtier avec décharge de traction	noir

version

type de connexion	connexion à vis
section nominale du conducteur	2,5 mm²
classe de protection (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
longueur de dénudage	9 mm
longueur de dégainage	35 mm
traitement de l'extrémité du conducteur	extrémité fils compressés par ultrasons
type de ligne	H05Z1Z1-F
couleur du câble	noir
diamètre du câble min.	11,8 mm
diamètre du câble max.	12,4 mm
type de câble	douille - extrémité libre
type de cordon	câble de connexion
type d'extrémité du câble Version 1	prise de courant
type d'extrémité du câble version 2	extrémité libre du câble

blindé	non

matériel

traitement de surface	plaqué argent
sans halogène	oui
résistance au feu	0,981 kWh/St
classe incendie	Cca s1 d1 a1

dimensions

longueur totale	1 m