fiche produit

article n° 46.050.1253.9

distributeur RST16I5V 2P1 TGVGA TB

RST® MINI distributeur, raccordement parallèle, avec option de montage sur 06.562.5853.0 / 06.562.5853.1, nombre de pôles 5, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 16 A, nombre d'entrées 1, nombre de sorties 2, couleur de codage / insert de contact bleu clair



article n°	46.050.1253.9
EAN	4049088335228
unité de commande	100 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

général

courant nominal	16 A
tension nominal	250 V / 400 V
tension nominale d'impultion	4 kV
degré de pollution	3
verrouillable	auto-bloquant (peut être libéré à la main)
couleur de codage / insert de contact	bleu clair
Marquage de pôle	1, 2, 3, 4, 5
	5012

version

nombre d'entrées	1
nombre de sorties	2
type de fixation	oui
classe de protection (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
type de distributeur	bloc de distribution

matériel

matériau du boîtier	polyamide
sans halogène	oui
matériel de contact	CuZn
résistance au feu	0,263 kWh/St
partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
traitement de surface	plaqué argent

dimensions

longueur	69,5 mm
largeur	36,5 mm
hauteur	60 mm





accessoires


article n°	type	description
06.562.5853.1	plaque de montage für RST 16 VB SW	RST16i2 ... 5 plaque de montage pour répartiteur, couleur noir
06.563.9053.1	bouchon pour connecteur femelle SW	RST16i5/4 bouchon pour connecteur femelle noir
06.563.9153.1	bouchon pour connecteur femelle SW	RST16i5/4 bouchon pour connecteur femelle avec attache noir
06.563.9253.1	bouchon pour connecteur mâle SW	RST16i5/4 bouchon pour connecteur mâle noir
06.563.9353.1	bouchon pour connecteur mâle SW	RST16i5/4 bouchon pour connecteur mâle avec attache noir





modules compatibles

article n°	type	description
46.051.4553.9	connecteur RST16I5 S B1 ZT6S H BL	RST® MINI connecteur, droit, nombre de pôles 5, prise de courant, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 16 A, diamètre du câble 7,1 - 13 mm, couleur de codage / insert de contact bleu clair
46.052.4553.9	connecteur RST16I5 S S1 ZT6S H BL	RST® MINI connecteur, droit, nombre de pôles 5, mâle, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 16 A, diamètre du câble 7,1 - 13 mm, couleur de codage / insert de contact bleu clair


dessin technique

Kodierung /coding	Ansicht /view	Kodierung /coding	Ansicht /view
	46.050.1253.0/1		46.050.1250.4
C1		C3	
	46.050.1253.6		46.050.1253.9
C2		C4	



Kodierung /coding	Ansicht /view	Kodierung /coding	Ansicht /view
	46.050.1253.0/1		46.050.1250.4
C1		C3	
	46.050.1253.6		46.050.1253.9
C2		C4	

1:2



Teile-Nr. /part-no.	Typ /type	Farbe /color	Kodierung /coding
46.050.1253.0	RST16I5V 2P1 TGVG GL	lichtgrau/light grey	C1
46.050.1253.1	RST16I5V 2P1 TGVG SW	schwarz/black	C1
46.050.1253.6	RST16I5V 2P1 TGVGA TB	Türkisblau/turquoise blue	C2
46.050.1250.4	RST16I5V 2P1 TGVGL BR	signalbraun/signal brown	C3
46.050.1253.9	RST16I5V 2P1 TGVGH BL	lichtblau/light blue	C4

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. / Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach / General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen / CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: / First Use:

Blatt: 1 von 1 / Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale: 1:1

Vol.. --- mm³ Ofl./Surf. --- mm²

	Tag/Date	Name
gezeichnet / drawn	28.06.16	Hollet
geprüft / checked		
Normgeor. Stand: check		

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T 46.050.1253.0 13K

Index

Maße in mm / Dimensions are in mm

Ersatz für / Replacement for:

Index | Datum / Blatt Date / Sheet | Änderung / Revision

wieland
www.wieland-electric.com

Type: RST16I5V
2P1 TGVG...

Bennenung/Title:

VERTEILERBLOCK

RST16I5 / 1x Eingang, 2x Ausgang / ohne Flansch
distributor RST16I5 / 1x input, 2x output

Hollet_46_050_1253_013K-AA-dwg1_main_2 CADW3026 Hollet 2016-06-28T08:35:01 1.000

QU-MEE-01/14 a

Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig
Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft / Ausschließlich Prüfmaße
With /E marked dimensions are only valid for internal use
These dimensions will be especially checked at delivery / Only inspection dimensions

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.