fiche produit

article n° 46.030.1253.0

# distributeur RST16I3V 2P1 TGVG GL

RST® MINI distributeur, raccordement parallèle, avec option de montage sur 06.562.5853.0 / 06.562.5853.1, nombre de pôles 3, tension nominal 250 V, courant nominal 16 A, nombre d'entrées 1, nombre de sorties 2, couleur de codage / insert de contact gris clair



| | |
|---|---|
| article n° | 46.030.1253.0 |
| EAN | 4049088335266 |
| unité de commande | 100 pièce(s) |

## certificats/approbations

## données techniques

**général**

| | |
|---|---|
| courant nominal | 16 A |
| tension nominal | 250 V |
| tension nominale d'impultion | 4 kV |
| degré de pollution | 3 |
| verrouillable | auto-bloquant (peut être libéré à la main) |
| couleur de codage / insert de contact | gris clair |
| Marquage de pôle | L, N, PE |
| | 7035 |

**version**

| | |
|---|---|
| nombre d'entrées | 1 |
| nombre de sorties | 2 |
| type de fixation | oui |
| classe de protection (IP) | IP66/68 (3m;2h) /IP69 |
| type de distributeur | bloc de distribution |

**matériel**

| | |
|---|---|
| matériau du boîtier | polyamide |
| sans halogène | oui |
| matériel de contact | CuZn |
| résistance au feu | 0,181 kWh/St |
| partie isolante Résistance à la température continue | 100 °C |
| traitement de surface | plaqué argent |

**dimensions**

| | |
|---|---|
| longueur | 60 mm |
| largeur | 29 mm |
| hauteur | 55 mm |


## accessoires

| article n° | type | description |
|---|---|---|
| 06.562.5853.0 | plaque de montage für RST16 VB LG | RST16i2 ... 5 plaque de montage pour répartiteur, couleur gris clair |
| 06.563.8653.0 | bouchon pour connecteur femelle GL | RST16i3/2 bouchon pour connecteur femelle gris clair |
| 06.563.8753.0 | bouchon pour connecteur femelle GL | RST16i3/2 bouchon pour connecteur femelle avec attache gris clair |

modules compatibles

| article n° | type | description |
|---|---|---|
| 46.031.4553.0 | connecteur RST16I3 S B1 ZT4 GL | RST® MINI connecteur, droit, nombre de pôles 3, prise de courant, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V, courant nominal 16 A, diamètre du câble 5 - 10,6 mm, couleur de codage / insert de contact gris clair |
| 46.032.4553.0 | connecteur RST16I3 S S1 ZT4 GL | RST® MINI connecteur, droit, nombre de pôles 3, mâle, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V, courant nominal 16 A, diamètre du câble 5 - 10,6 mm, couleur de codage / insert de contact gris clair |

dessin technique




ⓐ

| Teile-Nr. /part-no. | Typ /type | Farbe /colour | Kodierung /coding |
|---|---|---|---|
| 46.030.1253.0 | RST16I3V 2P1 TGVG GL | lichtgrau/light grey | C1 |
| 46.030.1253.1 | RST16I3V 2P1 TGVG SW | schwarz/black | C1 |
| 46.030.1255.7 | RST16I3V 2P1 TGVG GN | laubgrün/leafgreen | C2 |
| 46.030.1250.4 | RST16I3V 2P1 TGVGL BR | signalbraun/signal brown | C3 |
| 46.030.1253.9 | RST16I3V 2P1 TGVGH BL | lichtblau/light blue | C4 |
| 46.030.1250.6 | RST16I3V 2P1 TGVGA TB | türkisblau/turquoise blue | C5 |

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale 1:1

Vol. mm³ Off./Srf. mm²

| | Tag/Date | Name |
|---|---|---|
| gezeichnet drawn | 29.02.2016 | Hollet F. |
| geprüft checked | | |
| Normgeor. Stand. check | | |

Zeichnung Nr. / Drawing No. 46.030.1253.0 13K

Index a

Maße in mm / Dimensions are in mm

Ersatz für / Replacement for:

| Index | Datum / Blatt Date / Sheet |
|---|---|
| a. | 09.11.2016 / |

Änderung / Revision

wieland
www.wieland-electric.com

Type RST16I3V 2P1 TGVG...

Bennenung/Title

# VERTEILERBLOCK

RST16I3 / 1x Eingang 2x Ausgang / ohne Flansch
distributor RST16I3 / 1x input 2x output