fiche produit

article n° 46.030.1251.6

# distributeur RST16I2V 2P1 TGVGA TB

RST® MINI distributeur, raccordement parallèle, avec option de montage sur 06.562.5853.0 / 06.562.5853.1, nombre de pôles 2, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 16 A, nombre d'entrées 1, nombre de sorties 2, couleur de codage / insert de contact bleu turquoise



| | |
|---|---|
| article n° | 46.030.1251.6 |
| EAN | 4049088335341 |
| unité de commande | 100 pièce(s) |

## certificats/approbations

## données techniques

**général**

| | |
|---|---|
| courant nominal | 16 A |
| tension nominal | 250 V / 400 V |
| tension nominale d'impultion | 4 kV |
| degré de pollution | 3 |
| verrouillable | auto-bloquant (peut être libéré à la main) |
| couleur de codage / insert de contact | bleu turquoise |
| Marquage de pôle | D1, D2 |
| | 5018 |

**version**

| | |
|---|---|
| nombre d'entrées | 1 |
| nombre de sorties | 2 |
| type de fixation | oui |
| classe de protection (IP) | IP66/68 (3m;2h) /IP69 |
| type de distributeur | bloc de distribution |

**matériel**

| | |
|---|---|
| matériau du boîtier | polyamide |
| sans halogène | oui |
| matériel de contact | CuZn |
| résistance au feu | 0,181 kWh/St |
| partie isolante Résistance à la température continue | 100 °C |
| traitement de surface | plaqué argent |

**dimensions**

| | |
|---|---|
| longueur | 60 mm |
| largeur | 29 mm |
| hauteur | 55 mm |

## accessoires

| article n° | type | description |
|---|---|---|
| 06.562.5853.1 | plaque de montage für RST 16 VB SW | RST16i2 ... 5 plaque de montage pour répartiteur, couleur noir |
| 06.563.8653.1 | bouchon pour connecteur femelle SW | RST16i3/2 bouchon pour connecteur femelle noir |
| 06.563.8753.1 | bouchon pour connecteur femelle SW | RST16i3/2 bouchon pour connecteur femelle avec attache noir |

modules compatibles

| article n° | type | description |
|---|---|---|
| 46.031.4551.6 | connecteur RST16I3/2S B1 ZT4S A TB | RST® MINI connecteur, droit, nombre de pôles 2, prise de courant, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 16 A, diamètre du câble 5 - 10,6 mm, couleur de codage / insert de contact bleu turquoise |
| 46.032.4551.6 | connecteur RST16I3/2S S1 ZT4S A TB | RST® MINI connecteur, droit, nombre de pôles 2, mâle, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 16 A, diamètre du câble 5 - 10,6 mm, couleur de codage / insert de contact bleu turquoise |

dessin technique

C1

C3


C4

C5

55

60

29




These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction of this document and also its use and communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung:
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale: 1:1

Vol.. --- mm³ Ofl./Surf. --- mm²

| | Tag/Date | Name |
|---|---|---|
| gezeichnet / drawn | 29.02.16 | Hollet |
| geprüft / checked | | |
| Normgeor. Stand. check | | |

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T 46.030.1254.0 13K

Index

Maße in mm / Dimensions are in mm

Ersatz für / Replacement for:

Index | Datum / Blatt Date / Sheet | Änderung / Revision

wieland
www.wieland-electric.com

Type: RST1612V
2P1 TGVG...

Bennenung/Title: VERTEILERBLOCK
für RST1612

Hollet_46_030_1254_013K-AA-dwg1_sheet_2 CADW3026 Hollet 2016-03-02T13:33:07 1.000

QU-MEE-01/14 a