fiche produit

article n° 46.422.50B0.6

assemblage de câbles RST16I3KSBS 15B 50TB

RST® MINI câble de connexion, prise de courant - mâle, nombre de pôles 2, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 16 A, type de câble H05Z1Z1-F, classe incendie B2ca s1 d1 a1, longueur totale 5 m, section nominale du conducteur 1,5 mm², couleur de codage / insert de contact bleu turquoise



article n°	46.422.50B0.6
EAN	4049088500602
unité de commande	15 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

remarque

remarque	La longueur totale peut varier jusqu'à + / - 3 %.

général

courant nominal	16 A
tension nominal	250 V / 400 V
tension nominale d'impultion	4 kV
degré de pollution	3
résistance de la continuité	58,5 mOhm
verrouillable	auto-bloquant (peut être libéré à la main)
couleur de codage / insert de contact	bleu turquoise
Marquage de pôle	D1, D2
couleur du boîtier avec décharge de traction	noir

version

type de construction	passage de câble pour vis
type de connexion	connexion à vis
section nominale du conducteur	1,5 mm²
classe de protection (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
type de ligne	H05Z1Z1-F
couleur du câble	noir
diamètre du câble min.	7,3 mm
diamètre du câble max.	7,7 mm
type de câble	femelle – mâle
type de cordon	câble de connexion
type d'extrémité du câble Version 1	prise de courant
type d'extrémité du câble version 2	mâle
blindé	non

matériel

traitement de surface	plaqué argent
sans halogène	oui
partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
résistance au feu	1,696 kWh/St
classe incendie	B2ca s1 d1 a1

dimensions

longueur totale	5 m


accessoires

article n°	type	description
06.563.8653.1	bouchon pour connecteur femelle SW	RST16i3/2 bouchon pour connecteur femelle noir
06.563.8753.1	bouchon pour connecteur femelle SW	RST16i3/2 bouchon pour connecteur femelle avec attache noir
06.563.8853.1	bouchon pour connecteur mâle SW	RST16i3/2 bouchon pour connecteur mâle noir
06.563.8953.1	bouchon pour connecteur mâle SW	RST16i3/2 bouchon pour connecteur mâle avec attache noir

modules compatibles

article n°	type	description
46.031.5051.6	connexion de périphériques RST16I3/2S B1 M02 A TB	RST® MINI connexion de périphériques, standard, droit, M16, nombre de pôles 2, version prise de courant, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 16 A, couleur de codage / insert de contact bleu turquoise
46.032.5051.6	connexion de périphériques RST16I3/2S S1 M02 A TB	RST® MINI connexion de périphériques, standard, droit, M16, nombre de pôles 2, version mâle, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 16 A, couleur de codage / insert de contact bleu turquoise

dessin technique



Bestell -Nr. order- no.	Pos. 1	L	Beispiel (Farbe: türkisblau) example (colour: turquoiseblue)
46.422.XX60.6	H05Z1Z1-F 2X1,5.. CLASS E	XX in dm-Schritten/steps	46.422.1060.6=10dm/L=1000mm
UM.422.XX60.6		XX in m-Schritten/steps	UM.422.1260.6=12m/L=12000mm
46.422.XXD0.6	H05Z1Z1-F 2X1,5.. CLASS D	XX in dm-Schritten/steps	46.422.10D0.6=10dm/L=1000mm
UM.422.XXD0.6		XX in m-Schritten/steps	UM.422.12D0.6=12m/L=12000mm
46.422.XXC0.6	H05Z1Z1-F 2X1,5.. CLASS C	XX in dm-Schritten/steps	46.422.10C0.6=10dm/L=1000mm
UM.422.XXC0.6		XX in m-Schritten/steps	UM.422.12C0.6=12m/L=12000mm
46.422.XXB0.6	H05Z1Z1-F 2X1,5.. CLASS B	XX in dm-Schritten/steps	46.422.10B0.6=10dm/L=1000mm
UM.422.XXB0.6		XX in m-Schritten/steps	UM.422.12B0.6=12m/L=12000mm

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKATALOG.
Additional data see CATALOG or eCATALOG.

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Maßstab / Scale: 1:1

Werkstoff / Material

	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn	09.07.2018	Dütsch
geprüft checked		
Normgeor. Stand. check		

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T 46.422.1060.6 13K — Index: -

Maße in mm / Dimensions are in mm

Vol. mm³ Oft./Srf. mm²

Ersatz für / Replacement for:

Type: RST1612K
KSBS 15..
..TB

Bennenung/Title:


KONFEKT. LEITUNG

Buchse - Stecker, Schraubanschluß ohne Drahtschutz
female -male, screw connection without wire protection

Index | Datum / Blatt Date / Sheet | Änderung / Revision

wieland
www.wieland-electric.com

1:2



Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit Ⓔ gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With Ⓔ marked dimensions are only valid for internal use

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.