fiche produit

article n° 46.422.1060.6

assemblage de câbles RST16I3KSBS 15 10TB

RST® MINI câble de connexion, prise de courant - mâle, nombre de pôles 2, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 16 A, type de câble H05Z1Z1-F, classe incendie Eca, longueur totale 1 m, section nominale du conducteur 1,5 mm², couleur de codage / insert de contact bleu turquoise



article n°	46.422.1060.6
EAN	4049088540851
unité de commande	50 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

remarque

remarque	La longueur totale peut varier jusqu'à + / - 3 %.

général

courant nominal	16 A
tension nominal	250 V / 400 V
tension nominale d'impultion	4 kV
degré de pollution	3
résistance de la continuité	12,9 mOhm
verrouillable	auto-bloquant (peut être libéré à la main)
couleur de codage / insert de contact	bleu turquoise
Marquage de pôle	D1, D2
couleur du boîtier avec décharge de traction	noir

version

type de construction	passage de câble pour vis
type de connexion	connexion à vis
section nominale du conducteur	1,5 mm²
classe de protection (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
type de ligne	H05Z1Z1-F
couleur du câble	noir
diamètre du câble min.	7,3 mm
diamètre du câble max.	7,7 mm
type de câble	femelle – mâle
type de cordon	câble de connexion
type d'extrémité du câble Version 1	prise de courant
type d'extrémité du câble version 2	mâle

blindé	non

matériel

traitement de surface	plaqué argent
sans halogène	oui
partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
résistance au feu	0,62 kWh/St
classe incendie	Eca

dimensions

longueur totale	1 m

accessoires

article n°	type	description
06.563.8653.1	bouchon pour connecteur femelle SW	RST16i3/2 bouchon pour connecteur femelle noir
06.563.8753.1	bouchon pour connecteur femelle SW	RST16i3/2 bouchon pour connecteur femelle avec attache noir
06.563.8853.1	bouchon pour connecteur mâle SW	RST16i3/2 bouchon pour connecteur mâle noir
06.563.8953.1	bouchon pour connecteur mâle SW	RST16i3/2 bouchon pour connecteur mâle avec attache noir

modules compatibles

article n°	type	description
46.031.5051.6	connexion de périphériques RST16I3/2S B1 M02 A TB	RST® MINI connexion de périphériques, standard, droit, M16, nombre de pôles 2, version prise de courant, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 16 A, couleur de codage / insert de contact bleu turquoise
46.032.5051.6	connexion de périphériques RST16I3/2S S1 M02 A TB	RST® MINI connexion de périphériques, standard, droit, M16, nombre de pôles 2, version mâle, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 16 A, couleur de codage / insert de contact bleu turquoise