fiche produit

article n° 97.041.5553.1

connexion de périphériques RST50I4S B1 ZM02V SW

RST® POWER connexion de périphériques, standard, droite, avec cames de fixation de la position, M32, nombre de pôles 4, version prise de courant, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 50 A, couleur de codage / insert de contact noir



article n°	97.041.5553.1
EAN	4049088070525
unité de commande	20 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

remarque

remarque	raccordez le câble souple et multibrin sans embout

général

courant nominal	50 A
tension nominal	250 V / 400 V
degré de pollution	3
tension nominale d'impultion	4 kV
résistance de la continuité	0,4 mOhm
verrouillable	oui
couleur de codage / insert de contact	noir
marquage des pôles	1, 2, 3, PE

données de connexion

section de raccordement solide mm² max.	16 mm²
section de raccordement solide mm² min.	4 mm²
section de raccordement multifilaire max.	16 mm²
section de connexion à fils fins mm² min	4 mm²
terminaison par pôle	1
longueur de la bande de fil	10 mm
section de conducteur souple mini. (mm²)	4 mm²
section de connexion toronnée mm² max.	16 mm²

version

version	prise de courant
type de connexion	connexion à vis
raccordement par filetage métrique	M32
direction d'accouplement	droit
classe de protection (IP)	IP66/IP67/IP69

épaisseur de paroi du boîtier (min.)	2 mm
épaisseur de paroi du boîtier (max.)	7 mm

matériel

matériau du boîtier	polyamide
sans halogène	oui
matériel de contact	CuZn
résistance au feu	0,423 kWh/St
traitement de surface	plaqué argent

dimensions

longueur	65,7 mm
largeur	65 mm
hauteur	65 mm