fiche produit

article n° 97.042.4053.1

connecteur RST50I4S S1 ZR5 S SW

RST® POWER connecteur, droit, nombre de pôles 4, mâle, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 50 A, diamètre du câble 15 - 25 mm, couleur de codage / insert de contact noir



article n°	97.042.4053.1
EAN	4049088070532
unité de commande	20 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

remarque

remarque	raccordez le câble souple et multibrin sans embout

général

courant nominal	50 A
tension nominal	250 V / 400 V
tension nominale d'impultion	4 kV
soulagement de la tension	oui
degré de pollution	3
verrouillable	oui
couleur de codage / insert de contact	noir
marquage des pôles	1, 2, 3, PE
couleur du boîtier avec décharge de traction	noir
RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz	9005

données de connexion

diamètre du câble max.	25 mm
diamètre du câble min.	15 mm
section de raccordement solide mm² max.	6 mm²
section de raccordement solide mm² min.	4 mm²
section de raccordement multifilaire max.	16 mm²
section de connexion à fils fins mm² min	4 mm²
terminaison par pôle	1
section de conducteur souple mini. (mm²)	4 mm²
section de connexion toronnée mm² max.	6 mm²
longueur de dégainage	80 mm
longueur de la bande de fil	10 mm

version

version	mâle
type de connexion	connexion à vis
classe de protection (IP)	IP66/IP67/IP69

matériel

matériau du boîtier	polyamide
sans halogène	oui
matériel de contact	CuZn
résistance au feu	0,379 kWh/St
traitement de surface	plaqué argent

dimensions

longueur	140 mm
largeur	65 mm
hauteur	65 mm

modules compatibles

article n°	type	description
97.041.4053.1	connecteur RST50I4S B1 ZR5 S SW	RST® POWER connecteur, droit, nombre de pôles 4, prise de courant, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 50 A, diamètre du câble 15 - 25 mm, couleur de codage / insert de contact noir
97.041.5553.1	connexion de périphériques RST50I4S B1 ZM02V SW	RST® POWER connexion de périphériques, standard, droite, avec cames de fixation de la position, M32, nombre de pôles 4, version prise de courant, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 50 A, couleur de codage / insert de contact noir

dessin technique

