fiche produit

article n° 00.770.1324.1

câble plat 5G4+2x1,5 HF OS B2

gesis® NRG BASIC+SIGNAL câble plat ; réseau 5G4 ; 20 A ; 0,6/1 kV ; bus 2X1,5 ; 6 A ; 250 V ; sans blindage ; sans halogène
Classe de feu : B2ca s1a d1 a1 ; couleur : noir.



article n°	00.770.1324.1
EAN	4049088462856
unité de commande	1 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

général

tension nominal	600 V / 1.000 V
courant nominal	20 A
codage mécanique Code	oui

données techniques

section nominale du conducteur	4 mm²
tension nominale U	1000 V
tension nominale U0	600 V
rayon de courbure, statique	100 mm
classe incendie	B2ca s1a d1 a1
catégorie du conducteur	classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs	7
isolation des conducteurs	PE
conducteur de protection	oui
blindage	non
matériau de la gaine	polyoléfine
couleur de gaine	noir
ignifugé	selon la norme DIN EN 60332-1-2
sans halogène EN 60754-12	oui
largeur de conduite approx.	36,9 mm
hauteur de conduite approx.	6,3 mm
température ambiante min.	-25 °C
température ambiante max.	90 °C
tension nominale U0	600 V
tension nominale U	1000 V
section du conducteur Bus	1,5 mm²

version

section nominale du conducteur	4 mm²

matériel

sans halogène	oui
résistance au feu	1,735 kWh/m

accessoires

article n°	type	description
F0.000.0051.9	outil de coupe podis/gesis	
05.562.3000.0	clip de câble Befestigungsschelle	

modules compatibles

article n°	type	description
91.922.2453.0	connecteur GST15I2S S1 ZF1 W PB01	gesis® MINI connecteur, nombre de pôles 2, mâle, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V, courant nominal 6 A, diamètre du câble 3,4 - 5,5 mm, couleur de codage / insert de contact bleu pastel
92.050.1553.1	adaptateur câble plat GST18I5A S1 F7 SW	
92.031.5453.1	adaptateur câble plat GST18I3I B1H F7V SW	
92.051.5453.1	adaptateur câble plat GST18I5I B1H F7V SW	
91.020.5453.0	adaptateur câble plat GST15I2A SI	
91.021.5453.0	adaptateur câble plat GST15I2I B1H PB02	
92.051.5653.0	adaptateur câble plat GST18I5I B1H F7V PB02	
06.562.9753.0	pièce d'extrémité GESIS NRG 5+2	