fiche produit

article n° 00.770.0303.1

câble plat 5G2,5MM² HF SW B2

gesis® RG BASIC câble plat ; alimentation 5G2,5 ; 20 A ; 0,6/1 kV ; sans halogène Classe de feu : B2ca s1a d1 a1 ; couleur : noir.



article n°	00.770.0303.1
EAN	4049088462290
unité de commande	1 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

général

isolation des conducteurs	PE
repérage des conducteurs	couleur
nombre de conducteurs	5
ignifugé	selon la norme DIN EN 60332-1-2
catégorie du conducteur	classe 6 - âme souple fil très fin
blindage	non
conducteur de protection	oui
largeur de conduite approx.	24 mm
hauteur de conduite approx.	6,3 mm
couleur de gaine	noir
matériau de la gaine	polyoléfine
classe incendie	B2ca s1a d1 a1

données techniques

section nominale du conducteur	2,5 mm²
tension nominale U	1000 V
tension nominale U0	600 V
rayon de courbure, statique	100 mm
classe incendie	B2ca s1a d1 a1
catégorie du conducteur	classe 6 - âme souple fil très fin
nombre de conducteurs	5
isolation des conducteurs	PE
conducteur de protection	oui
blindage	non
matériau de la gaine	polyoléfine
couleur de gaine	noir
ignifugé	selon la norme DIN EN 60332-1-2

sans halogène EN 60754-12	oui
largeur de conduite approx.	24 mm
hauteur de conduite approx.	6,3 mm
température ambiante min.	-25 °C
température ambiante max.	90 °C
tension nominale U0	600 V
tension nominale U	1000 V

matériel

sans halogène	oui
résistance au feu	1,3 kWh/m

accessoires

article n°	type	description
F0.000.0051.9	outil de coupe podis/gesis	
05.562.3000.0	clip de câble Befestigungsschelle	
06.562.0653.0	pièce d'extrémité GESIS NRG 5x2,5+5x4MM²	
95.300.0600.0	outil de coupe GESIS NRG 5x2,5+5x4MM²	
99.681.0000.0	valise d'échantillon GESIS NRG 5x2,5+5x4MM²	

modules compatibles

article n°	type	description
92.050.1553.1	adaptateur câble plat GST18I5A S1 F7 SW	
92.031.5453.1	adaptateur câble plat GST18I3I B1H F7V SW	
92.051.5453.1	adaptateur câble plat GST18I5I B1H F7V SW	
06.562.0653.0	pièce d'extrémité GESIS NRG 5x2,5+5x4MM²	