

Fiche produit

Article n° 27.334.0853.0

En-tête de broche PCB 8113 SEG / 8 / 16 G OB



Article n°	27.334.0853.0
EAN	4015573687226
Unité de commande	50 Pièce(s)

certificats/approbations



Données techniques

Général

Dimension de la grille	5 mm
Processus de soudure	soudage vague
Conditionnement	boîte
Nombre de pôles	16
nombre de niveaux	2
Marquage	non
Fixation	sans
Sens d'accouplement à la carte	90°

Données techniques

Courant nominal	10 A
Catégorie de surtension I	400 V
Catégorie de surtension II	400 V
Catégorie de surtension III	250 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV

Données techniques UL/CSA

Tension UL	300 V
Câblage de terrain actuel	10 A
Câblage d'usine actuel	10 A
Tension CSA	300 V
CSA actuel	10 A

Autre

Matériau isolant	Thermo-plastique
Couleur	gris

Hauteur	22 mm
Longueur	42 mm
Profondeur	28,5 mm
Matériau de la base de contact	CuSn
Surface de contact du matériau	Sn

Assemblées

Article n°	Type	Description
25.220.3853.0	Connecteur PCB 8113 B / 8 TOP OB	
25.220.0853.0	Connecteur PCB 8113 B / 8 TOP	
01.060.3853.0	Connecteur PCB 8113 BK / 8 OB	
01.060.0853.0	Connecteur PCB 8113 BK / 8	
25.320.3853.0	Connecteur PCB 8113 B / 8 OB	Barette à enfichage indirect, pas 5,0mm enfichage dans le sens du conducteur, raccordement par vis, 8 pôles, couleur gris, sans marquage, type 8113 B/8 OB
25.320.0853.0	Connecteur PCB 8113 B / 8	Barette CI à enfichage indirect, pas 5,0mm enfichage dans le sens du conducteur, raccordement par vis, 8 pôles, couleur gris, avec marquage, type 8113 B/8
25.325.3853.0	Connecteur PCB 8113 B / 8 VR OB	
25.325.0853.0	Connecteur PCB 8113 B / 8 VR	
25.326.3853.0	Connecteur PCB 8113 B / 8 VL OB	
25.326.0853.0	Connecteur PCB 8113 B / 8 VL	
25.820.3853.0	Connecteur PCB 8113 BFK / 8 TOP OB	
25.820.0853.0	Connecteur PCB 8113 BFK / 8 TOP	

